

IE-CD-VAPM24V-C-MA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Y-образный распределитель/соединение, FreeCon для вставного разъема PushPull Power для спецификации PROFINET, металл

Основные данные для заказа

Версия	Соединение, FreeCon, Питание, IP 65, При использовании жидкости для фиксации резьбовых соединений
Заказ №	1397690000
Тип	IE-CD-VAPM24V-C-MA
GTIN (EAN)	4050118198669
Кол.	1 Штука

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E316369

Размеры и массы

Масса нетто	425.36 g
-------------	----------

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Классификации

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		


IE-CD-VAPM24V-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Drawings


Габаритный чертеж




Габаритный чертеж



Габаритный чертеж



Габаритный чертеж



IE-CD-VAPM24V-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-BP-VAPP	Версия	
Заказ №	1068930000	Фланцевый корпус, защитный колпачок	
GTIN (EAN)	4032248823093		
Кол.	10 ST		

Sets



Силовой соединительный разъем PushPull Power согласно спецификации PROFINET

Основные данные для заказа

Тип	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Версия	
Заказ №	2465440000	Силовой соединитель, Штекер, PROFINET, вилканный комплект	
GTIN (EAN)	4050118522136		
Кол.	1 ST		