

TW PRV8 H-A I-R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

Основные данные для заказа

Версия	P-серия, Разделительная перегородка, серый, 2 мм, маркированный
Заказ №	1399770000
Тип	TW PRV8 H-A I-R
GTIN (EAN)	4050118230994
Кол.	10 Штука

TW PRV8 H-A I-R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	59.7 mm	Глубина (дюймов)	2.3504 inch
Высота	120 mm	Высота (в дюймах)	4.7244 inch
Ширина	2 mm	Ширина (в дюймах)	0.0787 inch
Масса нетто	9.5 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	125 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

с фиксатором Да

Параметры системы

Исполнение маркированный Количество уровней 8

Характеристики материала

Основной материал Поликарбонат Цветовой код серый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Классификации

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		