## Справочный листок технических данных

### **PLUG VPU**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Разнообразные аксессуары завершают продуктовую линейку

#### Основные данные для заказа

Версия	Серия VPU, Аксессуар	
Заказ №	<u>1402570000</u>	
Тип	PLUG VPU	
GTIN (EAN)	4050118204360	
Кол.	10 Штука	

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Глубина	21.5 mm	Глубина (дюймов)	0.8465 inch	
Высота	8 mm	Высота (в дюймах)	0.315 inch	
Ширина	11.6 mm	Ширина (в дюймах)	0.4567 inch	
Масса нетто	1.96 g			
Температуры			-	
Температура хранения		Рабочая температура	-40 °C70 °C	
Экологическое соответств	ие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключе	ения		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%			
Номинальные характерист	ики IEC / RU			
Номинальное напряжение (АС)	250 V			
Данные соединения, удале	нная индикация			
Сечение подключаемого провода,	0.14 mm²	Длина снятия изоляции	8 mm	
одножильного, мин.			<b>-</b>	
Вид соединения	PUSH IN	Сечение подключаемого провода, одножильного, макс.	1.5 mm <sup>2</sup>	
Общие данные			1	
Сегмент	Распределение питания	Исполнение	Штырьковый соединитель, маркированный	
Цветовой код	черный			
Общие параметры				
Цветовой код	черный			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	черный			
Классификации				
ETIM 6.0	EC001627	ETIM 7.0	EC001627	
ETIM 8.0	EC001627	ETIM 9.0	EC001627	
	EC001627	ECLASS 9.1	27-13-92-90	
ETIM 10.0				
ETIM 10.0 ECLASS 11.0	27-13-08-92	ECLASS 12.0	27-17-90-90	
			27-17-90-90 27-17-90-90	

Статус каталога / Изображения