


**PLUG VPU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Разнообразные аксессуары завершают продуктовую  
линейку

**Основные данные для заказа**

Версия	Серия VPU, Аксессуар
Заказ №	<a href="#">1402570000</a>
Тип	PLUG VPU
GTIN (EAN)	4050118204360
Кол.	10 Штука

## PLUG VPU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	21.5 mm	Глубина (дюймов)	0.8465 inch
Высота	8 mm	Высота (в дюймах)	0.315 inch
Ширина	11.6 mm	Ширина (в дюймах)	0.4567 inch
Масса нетто	1.96 g		

### Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
----------------------	---------------------	----------------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Номинальные характеристики IEC / RU

Номинальное напряжение (AC)	250 V
-----------------------------	-------

### Данные соединения, удаленная индикация

Сечение подключаемого провода, одножильного, мин.	0.14 mm <sup>2</sup>	Длина снятия изоляции	8 mm
Вид соединения	PUSH IN	Сечение подключаемого провода, одножильного, макс.	1.5 mm <sup>2</sup>

### Общие данные

Сегмент	Распределение питания	Исполнение	Штырьковый соединитель, маркированный
Цветовой код	черный		

### Общие параметры

Цветовой код	черный
--------------	--------

### Классификации

ETIM 8.0	EC001627	ETIM 9.0	EC001627
ETIM 10.0	EC001627	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		