


**KLBUE 10-20 RC TS27**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображение изделия**



Наш широкий ассортимент соединителей экрана типа KLÜÜ позволяет обеспечить гибкое и саморегулирующееся присоединение экранов и бесперебойную работу установок.

**Основные данные для заказа**

Версия	Зажимная скоба, Зажимная скоба для подсоединения экрана, PA 66 GF 30
Заказ №	<a href="#">1403050000</a>
Тип	KLBUE 10-20 RC TS27
GTIN (EAN)	4050118204773
Кол.	1 Штука



## KLBUE 10-20 RC TS27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	63.6 mm	Глубина (дюймов)	2.5039 inch
Высота	67.5 mm	Высота (в дюймах)	2.6575 inch
Ширина	39.6 mm	Ширина (в дюймах)	1.5591 inch
Масса нетто	99 g		

### Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-25 °C	Температура при длительном использовании, макс.	105 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6fc8563f-82a2-46cf-b3da-0e2c7ddd4382

### Дополнительные технические данные

Указание по установке	Непосредственный монтаж	Проверенное на взрывозащищенность	Нет
Вид монтажа	зафиксированный		

### Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж	Укомплектованная монтажная рейка	TS 27
-----------------------	----------------------------	----------------------------------	-------

### Параметры системы

Исполнение	для подсоединения экрана, С резистором	Требуется концевая пластина	Нет
Укомплектованная монтажная рейка	TS 27		

### Расчетные данные

Расчетное сечение	20 mm <sup>2</sup>	Номинальное напряжение	230 V
-------------------	--------------------	------------------------	-------

### Характеристики материала

Основной материал	PA 66 GF 30	Цветовой код	черный, серебристо-серый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

### Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Длина зачистки изоляции	30 mm	Вид соединения	Пружинное соединение
Количество соединений	1	Диаметр кабеля, макс.	20 mm

**KLBUE 10-20 RC TS27**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

Диаметр кабеля, мин. 10 mm

Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 10 mm<sup>2</sup>

Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 20 mm<sup>2</sup>

**Классификации**

ETIM 8.0 EC002020

ETIM 10.0 EC002020

ECLASS 15.0 27-25-01-20


ETIM 9.0

ECLASS 14.0

EC002020

27-25-01-20

## Изображения





## KLBUE 10-20 RC TS27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Сталь



Стальные DIN-рейки являются самыми распространенными на рынке. Среди металлических реек DIN они имеют самую низкую защиту от короткого замыкания, аналогичную защите нержавеющей стали.

### Основные данные для заказа

Тип	TS 27X12.5M/ST/F.ZN	Версия
Заказ №	<a href="#">1802690000</a>	Клеммная рейка, Монтажные рейки, Сталь, оцинкованный,
GTIN (EAN)	4032248257201	Ширина: 2000 mm, Высота: 27 mm, Глубина: 12.5 mm
Кол.	10 M	

### Бесцветный, клейкий слой сзади



SM представляет собой элемент MultiCard для маркировки устройств управления и сигнализации. Шильдики устанавливаются в держатели или крепятся с помощью уже нанесенной на них клейкой пленки. Возможность печати индивидуальных шильдиков с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Пользователи могут быстро изготавливать шильдики в соответствии со своими потребностями.
- Не требуется поддержание запаса дорогостоящих стандартных шильдиков.
- Высокая стойкость печати при использовании принтера PrintJet в качестве альтернативы гравировке.
- Для экстремальных условий рекомендуется защитная пленка ETO SM.
- Держатели могут использоваться для кнопок диаметром 22 мм или 30 мм производства компаний Siemens, ABB, Moeller и Télémécanique. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

Тип	SM 27/8 K MC NE WS	Версия
Заказ №	<a href="#">1812630000</a>	SwitchMark, Маркировочные элементы для устройств, 8 x 27 mm,
GTIN (EAN)	4032248296033	белый
Кол.	80 ST	



## KLBUE 10-20 RC TS27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Аксессуары

#### Монтажная опора




Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

#### Основные данные для заказа

Тип	BTWZ KLBUE	Версия
Заказ №	<a href="#">1742630000</a>	Инструменты, Инструмент
GTIN (EAN)	4008190980764	
Кол.	1 ST	

#### Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

#### Основные данные для заказа

Тип	SDS 0.6X3.5X100	Версия
Заказ №	<a href="#">9008330000</a>	Отвертка, Отвертка
GTIN (EAN)	4032248056286	
Кол.	1 ST	