



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Наш широкий ассортимент соединителей экрана типа KLBÜ позволяет обеспечить гибкое и саморегулирующееся присоединение экранов и бесперебойную работу установок.

Основные данные для заказа

Версия	Зажимная скоба, Зажимная скоба для присоеди- нения экрана, РА 66 GF 30
Заказ №	1403060000
Тип	KLBUE 4-13.5 RC TS27
GTIN (EAN)	4050118204797
Кол.	1 Штука

KLBUE 4-13.5 RC TS27



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	55.6 mm	Глубина (дюймов)	2.189 inch
луоина Высота	67.5 mm	Высота (в дюймах)	2.6575 inch
Дирина	37.5 mm	Ширина (в дюймах)	1.4764 inch
Масса нетто	81.8 g	ширина (в дюннах)	1.4704 111011
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C
Гемпература при длительном использовании, мин.	-25 °C Температура при длительном использовании, макс.		105 °C
Экологическое соответствие	е изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключен	нием	
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6с		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	6fc8563f-82a2-46cf-b3da	-0e2c7ddd4382	
Дополнительные технически	те данные		
Указание по установке	Непосредственный монтаж	Проверенное на взрывозащищенност исполнение	ь Нет
Вид монтажа	зафиксированный	исполнение	
Общие сведения			'
Wyggalliag Eg Votallopko	Напосродствонний	Укамплоктороннол монтожнол ройко	TS 27
Указание по установке	Непосредственный монтаж	Укомплектованная монтажная рейка	15 27
Параметры системы			
Исполнение	для подсоединения	Требуется концевая пластина	Нет
Укомплектованная монтажная рейка	экрана, С резистором TS 27		
Расчетные данные			
Расчетное сечение	10 mm²	Номинальное напряжение	230 V
Характеристики материала			
Основной материал	PA 66 GF 30	Цветовой код	черный, серебристо- серый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		
Зажимаемые провода (расче	етное соединение)		
Длина зачистки изоляции	24.3 mm	Вид соединения	Пружинное соединени

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Диаметр кабеля, мин.	4 mm	Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.	13.5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.	4 mm ²		

Классификации

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50
ECLASS 13.0	27-25-01-20	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

Weidmüller **₹**


KLBUE 4-13.5 RC TS27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



KLBUE 4-13.5 RC TS27



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Сталь



Стальные DIN-рейки являются самыми распространенными на рынке. Среди металлических реек DIN они имеют самую низкую защиту от короткого замыкания, аналогичную защите нержавеющей стали.

Основные данные для заказа

Тип TS 27X12.5M/ST/F.ZN Версия

Заказ № 1802690000 Клеммная рейка, Монтажные рейки, Сталь, оцинкованный,
GTIN (EAN) 4032248257201 Ширина: 2000 mm, Высота: 27 mm, Глубина: 12.5 mm

Кол. 2 М

Бесцветный, клейкий слой сзади



SM представляет собой элемент MultiCard для маркировки устройств управления и сигнализации. Шильдики устанавливаются в держатели или крепятся с помощью уже нанесенной на них клейкой пленки. Возможность печати индивидуальных шильдиков с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Пользователи могут быстро изготавливать шильдики в соответствии со своими потребностями.
- Не требуется поддержание запаса дорогостоящих стандартных шильдиков.
- Высокая стойкость печати при использовании принтера PrintJet в качестве альтернативы гравировке.
- Для экстремальных условий рекомендуется защитная пленка ETO SM.
- Держатели могут использоваться для кнопок диаметром 22 мм или 30 мм производства компаний Siemens, ABB, Moeller и Télémécanique.Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	SM 27/8 K MC NE WS	Версия
Заказ №	<u>1812630000</u>	SwitchMark, Маркировочные элементы для устройств, 8 x 27 mm,
GTIN (EAN)	4032248296033	белый
Кол.	80 ST	

Дата создания 29.11.2025 09:46:36 MEZ

Статус каталога / Изображения

KLBUE 4-13.5 RC TS27



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Тип BTWZ KLBUE Версия

Заказ № 1742630000 Инструменты, Инструмент

GTIN (EAN) 4008190980764

Кол. 1 ST

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Тип SDS 0.6X3.5X100 Версия
Заказ № 9008330000 Отвертка, Отвертка

GTIN (EAN) 4032248056286

Кол. 1 ST

Статус каталога / Изображения 6