

**SAI-Y-7/8 3P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Основные данные для заказа**

Версия	Y-образный соединитель, 7/8"
Заказ №	<a href="#">1413920000</a>
Тип	SAI-Y-7/8 3P
GTIN (EAN)	4050118214925
Кол.	1 Штука

## SAI-Y-7/8 3P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

## Размеры и массы

Масса нетто 70 g

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Общие данные

Количество полюсов	3	Кодировка	нет
Соединительная резьба	7/8"	Материал контактов, гнездо	CuZn
Материал контактов, вилка	CuZn	Поверхность контакта	Au (золото)
Основной материал корпуса	PUR	Номинальное напряжение	250 V
Номинальный ток	5.3 A	Размер под ключ	24 mm
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	≥ 50
Степень загрязнения	3	Соединение 1	7/8"
Соединение 2	Винт	Экранированное соединение	Нет
Диапазон температур корпуса	-30...+90 °C	Наружный диаметр провода	-

## Данные соединений

Групповой выход — вставной разъем	Штекер 7/8 дюйма	Одиночный выход 1 — вставной разъем	Гнездо 7/8 дюйма
Одиночный выход 2 — вставной разъем	Гнездо 7/8 дюйма	Момент затяжки	7/8": 1.5 Nm

## Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Количество полюсов	3	Кодировка	нет
Поверхность контакта	Au (золото)	Основной материал корпуса	PUR
Номинальное напряжение	250 V	Номинальный ток	5.3 A
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	≥ 50
Степень загрязнения	3	Экранированное соединение	Нет
Материал резьбового кольца	Латунь никелированная	Диапазон температур корпуса	-30...+90 °C

## Классификации

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

Габаритный чертеж, Схема соединений

