## Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Изображение изделия







Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

### Основные данные для заказа

Версия	Концевая пластина для клемм, синий, Высота: 87.25 mm, Ширина: 1.5 mm, V-0, Материал Wemid, с фиксатором: Да	
Заказ №	<u>1415070000</u>	
Тип	AP WMF2.5 BL	
GTIN (EAN)	4050118216318	
Кол.	50 Штука	

# Справочный листок технических данных





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

ROHS	Соответствовать			
	COOLDCICIBODALB			
Размеры и массы				
Глубина	44.25 mm	Глубина (дюймов)	1.7421 inch	
Высота	87.25 mm	Высота (в дюймах)	3.435 inch	
Ширина	1.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.0591 inch	
Масса нетто	5.22 g			
Температуры				
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C	
Температура при длительном	-50 °C	Температура окружающей среды	120 °C	
использовании, мин.	30 0	использовании, макс.	120 0	
Экологическое соответств	вие изделия		·	
C	0			
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%			
Дополнительные техничес	кие данные			
с фиксатором	Да	Указание по установке	Непосредственный монтаж	
Общие сведения				
Указание по установке	Непосредственный монтаж			
Параметры системы				
Исполнение	Концевая пластина			
Характеристики материал	ıa			
<b>~</b>	NA			
Основной материал Класс пожаростойкости UL 94	Mатериал Wemid V-0	Цветовой код	синий	
·	<b>v</b> 0			
Классификации				
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33	
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33	
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01	
ECLASS 14.0		ECLASS 15.0		

Статус каталога / Изображения