

**AP WMF2.5 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**



Полный набор принадлежностей в линейке Klirron®  
Connect идеально подобран до мельчайших деталей.  
Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых  
норм

**Основные данные для заказа**

Версия	Концевая пластина для клемм, синий, Высота: 87.25 mm, Ширина: 1.5 mm, V-0, Материал Wemid, с фиксатором: Да
Заказ №	<a href="#">1415070000</a>
Тип	AP WMF2.5 BL
GTIN (EAN)	4050118216318
Кол.	50 Штука

**AP WMF2.5 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	44.25 mm	Глубина (дюймов)	1.7421 inch
Высота	87.25 mm	Высота (в дюймах)	3.435 inch
Ширина	1.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.0591 inch
Масса нетто	5.22 g		

**Температуры**

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-50 °C...75 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	120 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Дополнительные технические данные**

с фиксатором Да Указание по установке Непосредственный монтаж

**Общие сведения**

Указание по установке Непосредственный монтаж

**Параметры системы**

Исполнение Концевая пластина

**Характеристики материала**

Основной материал Материал Wemid Цветовой код синий  
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		