Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

В дополнение к сверхмощным разъемам RockStar ® включает в себя соответствующие аксессуары для эффективной, функциональной и безопасной прокладки кабелей в системах, например, в системах кодирования, зажимах экранов, крышках и ремкомплектах уплотнений

Основные данные для заказа

Версия	Промышленный разъем, Аксессуар, Рычажок для фиксации
Заказ №	<u>1415780000</u>
Тип	HDC HQ VRFE LOCK
GTIN (EAN)	4050118217131
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

HDC HQ VRFE LOCK

Технические данные

Сертиф	рикаты
--------	--------

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Диаметр	6.5 mm	Масса нетто	16 g
Экологическое соответст	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Классификации			
ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-01-92	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Крышка

Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC. Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность. Система блокировки корпуса обспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие. Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Kopпyca Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X - ваш оптимальный выбор для промышленнных корпусов с классом защиты ІР 65. В настоящее время версия НО обеспечивает особую защиту: перегородка корпуса (крышка и металлический зажим) может быть защищена замком.

Основные данные для заказа

0 01102111	ononno Hamino Hamino			
Тип	HDC HQP DMD 2BO CS	Версия		
Заказ №	1251660000	HDC - корпус, Типоразмер установки: HQ, Вид защиты: IP65,		
GTIN (EAN)	4050118052312	во вставленном состоянии, Крышка для нижней части корпуса,		
Кол.	1 ST	Поперечная скоба для фиксации на нижней части		
Тип	HDC HQP DOD 2BO CS	Версия		
Заказ №	1251670000	HDC - корпус, Типоразмер установки: HQ, Вид защиты: IP65,		
GTIN (EAN)	4050118052329	во вставленном состоянии, Крышка для нижней части корпуса,		
Кол.	1 ST	Поперечная скоба для фиксации на нижней части		