

INLAY CC-M 58/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Заказ №	1415950000
Тип	INLAY CC-M 58/35
GTIN (EAN)	4050118217254
Кол.	1 Штука

INLAY CC-M 58/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	120 mm	Глубина (дюймов)	4.7244 inch
Высота	8 mm	Высота (в дюймах)	0.315 inch
Ширина	76 mm	Ширина (в дюймах)	2.9921 inch
Масса нетто	74 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Исполнение	Держатель на 10 знаков	Ширина	76 mm
Температурный диапазон, макс..	130 °C	Температурный диапазон, мин.	-55 °C

Классификации

ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ETIM 10.0	EC001675	ECLASS 14.0	19-14-90-90
ECLASS 15.0	19-14-90-90		

INLAY CC-M 58/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Пример использования

