
Справочный листок технических данных






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации







- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
- Термостойкость до 105°C

Для проводов 0,5-10,0 мм² (AWG 20-7)

Материал: электротехническая медь с гальваническим

покрытием из олова


Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 21 mm, 18 mm, бежевый
Заказ №	1418340000
Тип	H35,0/32 S BE
GTIN (EAN)	4050118221725
Кол.	50 Штука
Упаковка	Россыпью

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации	c (UL) us		
	LISTED		

Соответствовать
<u>Сайт UL</u>
E354986
E499744

Размеры и массы

Масса нетто	2.02 a
Macca Herro	2.02 9

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельные наконечники	Исполнение	Стандартный
	с пластиковыми		
	манжетами, специальный		
	размер, бежевого цвета		

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	8.3 mm	Длина поверхности контакта (L2)	18 mm
Диаметр изоляции (D2)	12.7 mm	Толщина изоляции (S2)	0.4 mm
L1 в мм	32.00 mm	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 2
Толщина металлической втулки (S1)	0.2 mm	Длина зачистки изоляции	21 mm
Поперечное сечение соединяемого провода	35 mm ²	Цветовой код	Weidmueller

Классификации

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC00005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **X**

H35,0/32 S BE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

