


## THM MMP RB KE



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

### Основные данные для заказа

Заказ №	1419920000
Тип	<a href="#">THM MMP RB KE</a>
GTIN (EAN)	4050118223439
Кол.	1 Штука

## ТНМ MMP RB KE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Масса нетто	20.24 g
-------------	---------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Системы нанесения надписей

Исполнение	Запасная часть для термопринтера, сердечник для красочной ленты, внутренний диаметр 1 дюйм
------------	--

### Классификации

ETIM 8.0	EC0006 10	ETIM 9.0	EC0006 10
ETIM 10.0	EC0006 10	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		