

## HDC MBUS 2 FC


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

### Основные данные для заказа

Версия	Модуль данных, 0 V, 0 A, Количество полюсов: 2, Обжимное соединение, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 1
Заказ №	<a href="#">1429020000</a>
Тип	HDC MBUS 2 FC
GTIN (EAN)	4050118233506
Кол.	1 Штука

**HDC MBUS 2 FC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	34 mm	Глубина (дюймов)	1.3386 inch
Высота	41.2 mm	Высота (в дюймах)	1.622 inch
Ширина	14.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.5709 inch
Масса нетто	6.71 g		

**Температуры**

Предельная температура -40 °C ... 125 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

**Версия**

Вид соединения Обжимное соединение

**Данные соединений защ. заземления (PE)**

Вид соединения защитного провода PE Винтовое соединение через рамку

**Общие данные**

Количество полюсов	2	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Сопrotивление изоляции	1012 Ω	Циклы коммутации	≥ 500
Тип	Гнездо	Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3	Основной материал	Поликарбонат, армированный стекловолокном
Серия	ModuPlug	Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	0 V
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	0 kV	Расчетный ток (DIN EN 61984)	0 A
Требуемые вставные слоты	1		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

**HDC MBUS 2 FC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## HDC MBUS 2 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Прочее



В дополнение к сверхмощным разъемам RockStar® включает в себя соответствующие аксессуары для эффективной, функциональной и безопасной прокладки кабелей в системах, например, в системах кодирования, зажимах экранов, крышках и ремкомплектах уплотнений

### Основные данные для заказа

Тип	HDC MBUS 2 MCLIP	Версия	
Заказ №	<a href="#">1989290000</a>	Fixing clip	
GTIN (EAN)	4050118373745		
Кол.	2 ST		
Тип	HDC MBUS 2 PCLIP	Версия	
Заказ №	<a href="#">1989300000</a>	Fixing clip	
GTIN (EAN)	4050118373752		
Кол.	10 ST		

### Стандартный



### Основные данные для заказа

Тип	HDC MF 10B AC	Версия	
Заказ №	<a href="#">1428960000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118233223		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MF 10B CA	Версия	
Заказ №	<a href="#">1428980000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118233278		
Кол.	1 ST		


## HDC MBUS 2 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары


### Стандартные



#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MF 16B AD	Версия
Заказ №	<a href="#">1429010000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 16B DA	Версия
Заказ №	<a href="#">1429030000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
Кол.	1 ST	

### Стандартный



#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MF 24B AF	Версия
Заказ №	<a href="#">1429050000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 24B FA	Версия
Заказ №	<a href="#">1429070000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 6B AB	Версия
Заказ №	<a href="#">1428920000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 6B BA	Версия
Заказ №	<a href="#">1428940000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
Кол.	1 ST	

## HDC MBUS 2 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### С длинным направляющим штифтом



### Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 10B AC	Версия
Заказ №	<a href="#">2736990000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823042	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MFGL 10B CA	Версия
Заказ №	<a href="#">2737000000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823059	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MFGL 16B AD	Версия
Заказ №	<a href="#">2737010000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823066	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MFGL 16B DA	Версия
Заказ №	<a href="#">2737020000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823073	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MFGL 24B AF	Версия
Заказ №	<a href="#">2737030000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823080	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MFGL 24B FA	Версия
Заказ №	<a href="#">2737040000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823097	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MFGL 6B AB	Версия
Заказ №	<a href="#">2736970000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823035	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MFGL 6B BA	Версия
Заказ №	<a href="#">2736980000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822908	
Кол.	1 ST	


## HDC MBUS 2 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### С коротким направляющим штифтом



### Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGS 10B AC	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736910000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822274		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGS 10B CA	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736920000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822281		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGS 16B AD	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736930000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822298		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGS 16B DA	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736940000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823004		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGS 24B AF	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736950000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823011		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGS 24B FA	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736960000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823028		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGS 6B AB	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736890000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822250		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGS 6B BA	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736900000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822267		
Кол.	1 ST		

## HDC MBUS 2 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Сопрягаемые детали

### Электрические модули



#### Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

### Основные данные для заказа

Тип	HDC MBUS 2 MC	Версия	
Заказ №	<a href="#">1428990000</a>	Модуль данных, 0 V, 0 A, Количество полюсов: 2, Обжимное	
GTIN (EAN)	4050118233346	соединение, Штекер, Требуемые вставные слоты: 1	
Кол.	1 ST		