

**HDC MHP100 PE MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Гибкий**

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

**Основные данные для заказа**

Версия	Модуль питания, 1000 V, 100 A, Количество полюсов: 1, Обжимное соединение, Штифт, Требуемые вставные слоты: 1
Заказ №	<a href="#">1429090000</a>
Тип	HDC MHP100 PE MC
GTIN (EAN)	4050118233537
Кол.	1 Штука

**HDC MHP100 PE MC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Сертификаты**

Допуски к эксплуатации

**Размеры и массы**

Глубина	34 mm	Глубина (дюймов)	1.3386 inch
Высота	40.1 mm	Высота (в дюймах)	1.5787 inch
Ширина	14.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.5709 inch
Масса нетто	57 g		

**Температуры**

Предельная температура -40 °C ... 125 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Версия**

Вид соединения Обжимное соединение

**Данные соединений защ. заземления (PE)**

Вид соединения защитного провода PE Обжимное соединение

**Общие данные**

Количество полюсов	1	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Сопротивление изоляции	1012 Ω	Циклы коммутации	≥ 500
Тип	Штифт	Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3	Основной материал	Поликарбонат, армированный стекловолокном
Серия	ModuPlug	Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	1000 V
Расчетное напряжение по UL/CSA	1000 V DC (IEC)	Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	8 kV
Расчетный ток (DIN EN 61984)	100 A	Требуемые вставные слоты	1



**Классификации**

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

**HDC MHP100 PE MC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**

**HDC MHP100 PE MC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Обжимные контакты на 100 А**

Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

**Основные данные для заказа**

Тип	HDC MHP100 M 10	Версия
Заказ №	<a href="#">1435750000</a>	Штекер, Серебро, 10 - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118240566	
Кол.	10 ST	
Тип	HDC MHP100 M 16	Версия
Заказ №	<a href="#">1435760000</a>	Штекер, Серебро, 16 - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118240689	
Кол.	10 ST	
Тип	HDC MHP100 M 25	Версия
Заказ №	<a href="#">1435770000</a>	Штекер, Серебро, 25 - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118240573	
Кол.	10 ST	
Тип	HDC MHP100 M 35	Версия
Заказ №	<a href="#">1435780000</a>	Штекер, Серебро, 35 - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118240672	
Кол.	10 ST	

**Прочее**

В дополнение к сверхмощным разъемам RockStar® включает в себя соответствующие аксессуары для эффективной, функциональной и безопасной прокладки кабелей в системах, например, в системах кодирования, зажимах экранов, крышках и ремкомплектах уплотнений

**Основные данные для заказа**

Тип	HDC MHP100 REMOVAL TOOL	Версия
Заказ №	<a href="#">1480380000</a>	ModuPlug, Экстрактор контактов
GTIN (EAN)	4050118288933	
Кол.	1 ST	