

HDC MHP100 PE FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

Версия	Модуль питания, 1000 V, 100 A, Количество полюсов: 1, Обжимное соединение, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 1
Заказ №	1429110000
Тип	HDC MHP100 PE FC
GTIN (EAN)	4050118233360
Кол.	1 Штука

HDC MHP100 PE FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



Размеры и массы

Глубина	34 mm	Глубина (дюймов)	1.3386 inch
Высота	43.35 mm	Высота (в дюймах)	1.7067 inch
Ширина	14.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.5709 inch
Масса нетто	52.5 g		

Температуры

Предельная температура -40 °C ... 125 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Версия

Вид соединения Обжимное соединение

Данные соединений защ. заземления (PE)

Вид соединения защитного провода PE Обжимное соединение

Общие данные

Количество полюсов	1	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Сопротивление изоляции	1012 Ω	Циклы коммутации	≥ 500
Тип	Гнездо	Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3	Основной материал	Цинк
Серия	ModuPlug	Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	1000 V
Расчетное напряжение по UL/CSA	1000 V DC (IEC)	Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	8 kV
Расчетный ток (DIN EN 61984)	100 A	Требуемые вставные слоты	1

Классификации



ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHP100 PE FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



HDC MHP100 PE FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Обжимные контакты на 100 А



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MHP100 F 10	Версия
Заказ №	1435790000	Гнездо, Серебро, 10 - 10 мм ²
GTIN (EAN)	4050118240580	
Кол.	10 ST	
Тип	HDC MHP100 F 16	Версия
Заказ №	1435810000	Гнездо, Серебро, 16 - 16 мм ²
GTIN (EAN)	4050118240757	
Кол.	10 ST	
Тип	HDC MHP100 F 25	Версия
Заказ №	1435820000	Гнездо, Серебро, 25 - 25 мм ²
GTIN (EAN)	4050118240801	
Кол.	10 ST	
Тип	HDC MHP100 F 35	Версия
Заказ №	1435830000	Гнездо, Серебро, 35 - 35 мм ²
GTIN (EAN)	4050118240696	
Кол.	10 ST	

Прочее



В дополнение к сверхмощным разъемам RockStar® включает в себя соответствующие аксессуары для эффективной, функциональной и безопасной прокладки кабелей в системах, например, в системах кодирования, зажимах экранов, крышках и ремкомплектах уплотнений

Основные данные для заказа

Тип	HDC MHP100 REMOVAL TOOL	Версия
Заказ №	1480380000	ModuPlug, Экстрактор контактов
GTIN (EAN)	4050118288933	
Кол.	1 ST	