

HDC MHX 3 FC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Гибкий**

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Модуль питания, 690 V, 40 A, Количество полюсов: 3, Обжимное соединение, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 1 |
| Заказ № | 1429350000 |
| Тип | HDC MHX 3 FC |
| GTIN (EAN) | 4050118233476 |
| Кол. | 1 Штука |

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus) E92202

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 34 mm | Глубина (дюймов) | 1.3386 inch |
| Высота | 43 mm | Высота (в дюймах) | 1.6929 inch |
| Ширина | 14.5 mm | Ширина (в дюймах) | 0.5709 inch |
| Масса нетто | 8.19 g | | |

Температуры

Предельная температура -40 °C ... 125 °C

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|--|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd |

Версия

| | | | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 8 | Длина снятия изоляции Измерительное соединение | 8 mm |
| Вид соединения | Обжимное соединение | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 16 |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 10 mm ² | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 1.5 mm ² |

Данные соединений защ. заземления (PE)

Вид соединения защитного провода PE Винтовое соединение через рамку

Общие данные



| | | | |
|--------------------------------|----------|--|---|
| Количество полюсов | 3 | Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
| Сопротивление изоляции | 1012 Ω | Циклы коммутации | ≥ 500 |
| Тип | Гнездо | Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 | Основной материал | Поликарбонат, армированный стекловолокном |
| Серия | ModuPlug | Расчетное напряжение (DIN EN 61984) | 690 V |
| Расчетное напряжение по UL/CSA | 600 В | Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984) | 8 kV |
| Расчетный ток (DIN EN 61984) | 40 A | Требуемые вставные слоты | 1 |

Technical data


Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ETIM 10.0 | EC000438 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-17 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-17 | | |


Drawings




HDC-MHX 3-Module im IP65-Gehäuse,
 Leiter H07V-K1,5:




HDC-MHX 3-Module im IP65-Gehäuse,
 Leiter H07V-K10:



HDC-MHX 3-modules in the IP65-housing,
 Conductor H07V-K1,5:



HDC-MHX 3-modules in the IP65-housing,
 Conductor H07V-K10:



HDC MHX 3 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Обжимные контакты НХ


Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.



Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | HDC C HX BM1.5AG | Версия |
| Заказ № | 1002950000 | Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Гнездо, |
| GTIN (EAN) | 4032248697236 | Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 1.5, |
| Кол. | 25 ST | круглый, Сплав медный |
| Тип | HDC C HX BM2.5AG | Версия |
| Заказ № | 1002960000 | Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Гнездо, |
| GTIN (EAN) | 4032248697243 | Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5, |
| Кол. | 25 ST | круглый, Сплав медный |
| Тип | HDC C HX BM4.0AG | Версия |
| Заказ № | 1002970000 | Промышленный разъем, Обжимной контакт, HQ, MixMate, Гнездо, |
| GTIN (EAN) | 4032248697250 | Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 4, круглый, |
| Кол. | 25 ST | Сплав медный |
| Тип | HDC C HX BM6.0AG | Версия |
| Заказ № | 1002980000 | Промышленный разъем, Обжимной контакт, MixMate, Гнездо, |
| GTIN (EAN) | 4032248697267 | Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 6, круглый, |
| Кол. | 25 ST | Сплав медный |
| Тип | HDC C MHX BM10.0AG | Версия |
| Заказ № | 2494560000 | Промышленный разъем, Обжимной контакт, MHX, Гнездо, |
| GTIN (EAN) | 4050118504538 | Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 8, круглый, |
| Кол. | 25 ST | Сплав медный |

Стандартный



Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| Тип | HDC MF 6B AB | Версия |
| Заказ № | 1428920000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233414 | |
| Кол. | 1 ST | |

HDC MHX 3 FC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| Тип | HDC MF 6B BA | Версия |
| Заказ № | 1428940000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233353 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | HDC MF 10B AC | Версия |
| Заказ № | 1428960000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233223 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | HDC MF 10B CA | Версия |
| Заказ № | 1428980000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233278 | |
| Кол. | 1 ST | |


Стандартные



Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| Тип | HDC MF 16B AD | Версия |
| Заказ № | 1429010000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233315 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | HDC MF 16B DA | Версия |
| Заказ № | 1429030000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233407 | |
| Кол. | 1 ST | |

Стандартный



Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| Тип | HDC MF 24B AF | Версия |
| Заказ № | 1429050000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233285 | |
| Кол. | 1 ST | |

HDC MHX 3 FC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| Тип | HDC MF 24B FA | Версия |
| Заказ № | 1429070000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233520 | |
| Кол. | 1 ST | |


С длинным направляющим штифтом



Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| Тип | HDC MFGL 10B AC | Версия |
| Заказ № | 2736990000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823042 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | HDC MFGL 6B AB | Версия |
| Заказ № | 2736970000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823035 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | HDC MFGL 24B FA | Версия |
| Заказ № | 2737040000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823097 | |
| Кол. | 1 ST | |

С коротким направляющим штифтом



Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| Тип | HDC MFGL 10B AC | Версия |
| Заказ № | 2736940000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823004 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | HDC MFGL 24B AF | Версия |
| Заказ № | 2736950000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823011 | |
| Кол. | 1 ST | |


HDC MHX 3 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories


С длинным направляющим штифтом



Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | HDC MFGL 16B DA | Версия | |
| Заказ № | 2737020000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118823073 | | |
| Кол. | 1 ST | | |


С коротким направляющим штифтом



Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | HDC MFGL 16B DA | Версия | |
| Заказ № | 2736930000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118822298 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

С длинным направляющим штифтом



Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | HDC MFGL 16B AD | Версия | |
| Заказ № | 2737010000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118823066 | | |
| Кол. | 1 ST | | |


HDC MHX 3 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories


С коротким направляющим штифтом



Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | HDC MFGS 6B AB | Версия | |
| Заказ № | 2736890000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118822250 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | HDC MFGS 24B FA | Версия | |
| Заказ № | 2736960000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118823028 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | HDC MFGS 10B AC | Версия | |
| Заказ № | 2736910000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118822274 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

С длинным направляющим штифтом



Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | HDC MFGL 24B AF | Версия | |
| Заказ № | 2737030000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118823080 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | HDC MFGL 10B CA | Версия | |
| Заказ № | 2737000000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118823059 | | |
| Кол. | 1 ST | | |


HDC MHX 3 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories


С коротким направляющим штифтом



Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | HDC MFGS 6B BA | Версия | |
| Заказ № | 2736900000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118822267 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | HDC MFGS 10B CA | Версия | |
| Заказ № | 2736920000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118822281 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

С длинным направляющим штифтом



Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | HDC MFGL 6B BA | Версия | |
| Заказ № | 2736980000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118822908 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

HDC MHX 3 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Counterpart

Электрические модули



Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | HDC MHX 3 MC | Версия | |
| Заказ № | 1429340000 | Модуль питания, 690 V, 40 A, Количество полюсов: 3, Обжимное | |
| GTIN (EAN) | 4050118233599 | соединение, Штифт, Требуемые вставные слоты: 1 | |
| Кол. | 1 ST | | |