IE-FC-SFM-KEY2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Версия	FrontCom, Одинарная рамка, Металлическая крышка, Возможность блокировки с помощью ключа
Заказ №	1450540000
Тип	IE-FC-SFM-KEY2
GTIN (EAN)	4050118255478
Кол.	1 Штука

IE-FC-SFM-KEY2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

TAA000022B

EC001031 EC001031

27-18-27-02

27-18-27-02

27-18-28-92

27-18-28-92

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Допуски к эксплуатации		patricks on the same	
		JS (DNV)	
ROHS	Соответствовать		
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>		
Сертификат № (cURus)	E223801		
Размеры и массы			
Глубина	27.5 mm	Глубина (дюймов)	1.0827 inch
Высота	134 mm	Высота (в дюймах)	5.2756 inch
Ширина	67 mm	Ширина (в дюймах)	2.6378 inch
ширина Толщина стенок, мин.	1 mm	Толщина стенок, макс.	5 mm
Масса нетто	530 g	толщина стопок, макс.	3 111111
			1
Температуры		Рабочая температура	-40 °C70 °C
Температуры Температура хранения Температура монтажа		Рабочая температура	-40 °C70 °C
Температуры Температура хранения Температура монтажа	вие изделия	Рабочая температура	-40 °C70 °C
Температуры Температура хранения Температура монтажа Экологическое соответств			-40 °C70 °C
Температуры Температура хранения Температура монтажа	вие изделия Соответствует без исключе Нет SVHC выше 0,1 wt%		-40 °C70 °C
Температуры Температура хранения Температура монтажа Зкологическое соответств Состояние соответствия RoHS REACH SVHC	Соответствует без исключе		-40 °C70 °C
Температуры Температура хранения Температура монтажа Зкологическое соответствой в постояние соответствия ВоНЅ	Соответствует без исключе		-40 °C70 °C
Температуры Температура хранения Температура монтажа Экологическое соответств Состояние соответствия RoHS REACH SVHC Общие данные	Соответствует без исключе Нет SVHC выше 0,1 wt%		IP65, в закрытом
Температуры Температура хранения Температура монтажа Экологическое соответств Состояние соответствия RoHS REACH SVHC Общие данные	Соответствует без исключе Нет SVHC выше 0,1 wt% Одинарная рамка, Металлическая крышка,	ния	
Температуры Температура хранения Температура монтажа Экологическое соответств Состояние соответствия RoHS REACH SVHC Общие данные	Соответствует без исключе Нет SVHC выше 0,1 wt%	ния	IP65, в закрытом
Температуры Температура хранения Температура монтажа Зкологическое соответств Состояние соответствия RoHS REACH SVHC Общие данные	Соответствует без исключе Нет SVHC выше 0,1 wt% Одинарная рамка, Металлическая крышка, Возможность блокировки	ния	IP65, в закрытом
Температуры Температура хранения Температура монтажа Зкологическое соответств Состояние соответствия RoHS REACH SVHC Общие данные Вид изделия Класс защиты (UL)	Соответствует без исключе Нет SVHC выше 0,1 wt% Одинарная рамка, Металлическая крышка, Возможность блокировки с помощью ключа	ния	IP65, в закрытом состоянии Цинковое литье под
Температуры Температура хранения Температура монтажа Зкологическое соответств Состояние соответствия RoHS REACH SVHC	Соответствует без исключе Нет SVHC выше 0,1 wt% Одинарная рамка, Металлическая крышка, Возможность блокировки с помощью ключа Туре 12	ния	IP65, в закрытом состоянии Цинковое литье под

Сертификат № (cURus)

Сертификат № (CSA) **Классификации**

ETIM 6.0

ETIM 8.0

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Сертификат № (DNV)

ETIM 7.0

ETIM 9.0

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

E223801

EC001031

EC001031

EC001031

27-18-27-90

27-18-27-02

27-18-28-92

27-18-28-92

2000039-80039714

IE-FC-SFM-KEY2




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


Изображения

Габаритный чертеж




Единица измерения: мм

Разрез узла в сборе




Единица измерения: мм

Габаритный чертеж



Единица измерения: дюйм

Разрез узла в сборе



Единица измерения: дюйм





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности для FrontCom Vario



Основные данные для заказа

 Тип
 IE-FC-PWPC
 Версия

 Заказ №
 1450820000
 FrontCom, Защита от прикосновения, Одинарная рамка

 GTIN (EAN)
 4050118255584

 Кол.
 1 ST

Бесцветный, клейкий слой сзади



SM представляет собой элемент MultiCard для маркировки устройств управления и сигнализации. Шильдики устанавливаются в держатели или крепятся с помощью уже нанесенной на них клейкой пленки. Возможность печати индивидуальных шильдиков с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Пользователи могут быстро изготавливать шильдики в соответствии со своими потребностями.
- Не требуется поддержание запаса дорогостоящих стандартных шильдиков.
- Высокая стойкость печати при использовании принтера PrintJet в качестве альтернативы гравировке.
- Для экстремальных условий рекомендуется защитная пленка ETO SM.
- Держатели могут использоваться для кнопок диаметром 22 мм или 30 мм производства компаний Siemens, ABB, Moeller и Télémécanique.Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	SM 27/18 K MC NE WS	Версия
Заказ №	<u>1707270000</u>	SwitchMark, Маркировочные элементы для устройств, 18 x 27 mm,
GTIN (EAN)	4008190925116	белый
Кол.	80 ST	
Тип	SM 27/18 K MC NE SI	Версия
Заказ №	<u>1713760000</u>	SwitchMark, Маркировочные элементы для устройств, 18 x 27 mm,
GTIN (EAN)	4008190331177	серебряный
Кол.	80 ST	
Тип	SM 27/18 K MC NE GR	Версия
Заказ №	1073340000	SwitchMark, Маркировочные элементы для устройств, 18 x 27 mm,
GTIN (EAN)	4032248831425	серый
Кол.	80 ST	

Дата создания 08.11.2025 08:54:24 MEZ

Статус каталога / Изображения

IE-FC-SFM-KEY2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. Д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS

1736181044

Заказ №

Кол.

GTIN (EAN)

4008190985950

200 ST

ESG, Маркировочные элементы для устройств х 20 mm, PA 66,

Цветовой код: белый, втычной

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Тип SDS 0.4X2.5X75 9009030000 Заказ № GTIN (EAN) 4032248266944

Отвертка, Отвертка

Кол 1 ST

5 Статус каталога / Изображения

IE-FC-SFM-KEY2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Pozidriv



Отвертка для крестообразного шлица типа Pozidrive, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, выходной присоединительный размер согласно ISO 8764-PZ, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Тип SDK PZ1 Заказ № <u>9008530000</u>

4032248056521

Кол. 1 S

GTIN (EAN)

Версия

Отвертка, Отвертка

Прямоугольный штамп разделения для FrontCom



Для выполнения вырезов в распределительных шкафах предлагаются инструменты для пробивки отверстий производства Weidmüller.

- Кабельные вводы PG
- Кабельные вводы М
- Специальные кабельные вводы

Основные данные для заказа

 Тип
 КОК 52 X 91
 Версия

 Заказ №
 2008410000
 Sheet holes

 GTIN (EAN)
 4050118394177

Кол. 1 ST

Инструмент



- Разгрузочный клапан давления защищает от перегрузки
- Головка цилиндра изогнута под углом 90°
- Головка под углом может поворачиваться на 360°
- Эргономичная ручка отскакивает назад автоматически
- Отходы не вызывают заклинивания благодаря тройному разделению
- Гидравлический пробойник изготовлен из высокопрочного алюминия (масса меньше прибл. на 40 %)
- Срок службы существенно уменьшается при использовании листов из нержавеющей стали



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

IE-FC-SFM-KEY2

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип IE-KO-HAT Версия
Заказ № 1966810000 Sheet holes
GTIN (EAN) 4032248659630

(ол. 1 ST

Принадлежности для FrontCom Vario



Основные данные для заказа

 Тип
 IE-FC-KEY2
 Версия

 Заказ №
 2066650000
 FrontCom, Запасной ключ, Двойная рамка, прочее

 GTIN (EAN)
 4050118415056

Кол.

1 ST

Статус каталога / Изображения