IE-FC-SP-PWB/2ST



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Версия	FrontCom, Вставная пластина, экранированный
Заказ №	<u>1450550000</u>
Тип	IE-FC-SP-PWB/2ST
GTIN (EAN)	4050118255256
Кол.	1 Штука

IE-FC-SP-PWB/2ST



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

		1000000		
Допуски к эксплуатации	@	a: ()		
	OF.	IIC DNV		
ROHS	Соответствовать	102		
UL File Number Search	Сайт UL			
Сертификат № (cURus)	E223801			
Размеры и массы				
Высота	23 mm	Высота (в дюймах)	0.9055 inch	
Ширина	51.5 mm	Ширина (в дюймах)	2.0276 inch	
Длина	90.5 mm	Длина (в дюймах)	3.563 inch	
Масса нетто	19 g			
Температуры				
Температура хранения		Рабочая температура	-40 °C70 °C	
температура хранения Температура монтажа			-40 C70 C	
температура монтажа				
Экологическое соответсті	вие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исклю			
REACH SVHC	Potassium perfluorobutan	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3		
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-80	088-c28f019e7f77		
Вставки				
Вставка, данные	2	Вставка (питание), большая		
	2	оставка (питание), оольшая	1	
Общие данные		оставка (питание), оольшая	1	
Общие данные	2	оставка (питапие), оольшая		
	2 Вставная пластина, экранированный	Материал	Поликарбонат РС	
Вид изделия	Вставная пластина,			
Вид изделия Общие стандарты	Вставная пластина, экранированный	Материал	Поликарбонат РС	
Вид изделия Общие стандарты Сертификат № (cURus)	Вставная пластина, экранированный Е223801			
Вид изделия Общие стандарты Сертификат № (cURus) Сертификат № (CSA)	Вставная пластина, экранированный	Материал	Поликарбонат РС	
Вид изделия Общие стандарты Сертификат № (cURus) Сертификат № (CSA)	Вставная пластина, экранированный Е223801	Материал	Поликарбонат РС	
Вид изделия Общие стандарты Сертификат № (cURus) Сертификат № (CSA) Классификации	Вставная пластина, экранированный Е223801	Материал Сертификат № (DNV)	Поликарбонат РС	
Вид изделия Общие стандарты Сертификат № (cURus) Сертификат № (CSA) Классификации	Вставная пластина, экранированный E223801 2000039-80039714 EC000456	Материал Сертификат № (DNV)	Поликарбонат РС ТАА000022B EC000456	
Вид изделия Общие стандарты Сертификат № (cURus) Сертификат № (CSA) Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0	Вставная пластина, экранированный E223801 2000039-80039714 EC000456 EC000456	Материал Сертификат № (DNV) ETIM 7.0 ETIM 9.0	Поликарбонат РС ТАА000022B EC000456 EC000456	
Вид изделия Общие стандарты Сертификат № (cURus) Сертификат № (CSA) Классификации ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0 ЕТІМ 10.0	Вставная пластина, экранированный E223801 2000039-80039714 EC000456 EC000456 EC000456	Материал Сертификат № (DNV) ЕТІМ 7.0 ЕТІМ 9.0 ECLASS 9.0	Поликарбонат РС ТАА000022В EC000456 EC000456 27-18-28-06	
Вид изделия Общие стандарты Сертификат № (cURus) Сертификат № (CSA) Классификации ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0 ЕТІМ 10.0 ECLASS 9.1	Вставная пластина, экранированный E223801 2000039-80039714 EC000456 EC000456 EC000456 27-18-92-90	Материал Сертификат № (DNV) ЕТІМ 7.0 ЕТІМ 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	Поликарбонат РС ТААОООО22В ECO00456 ECO00456 27-18-28-06 27-18-28-06	
Общие данные Вид изделия Общие стандарты Сертификат № (cURus) Сертификат № (CSA) Классификации ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0 ЕТІМ 10.0 ЕСLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	Вставная пластина, экранированный E223801 2000039-80039714 EC000456 EC000456 EC000456	Материал Сертификат № (DNV) ЕТІМ 7.0 ЕТІМ 9.0 ECLASS 9.0	Поликарбонат РС ТАА000022В EC000456 EC000456 27-18-28-06	

2 Статус каталога / Изображения

Weidmüller **3**

IE-FC-SP-PWB/2ST


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



IE-FC-SP-PWB/2ST



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

RJ45



Вставки RJ45 для вставных разъемов версии 1/4/5/14 HDC и соединительных коробок IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-RJ45-FJ-A	Версия
Заказ №	<u>1962850000</u>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-B	Версия
Заказ №	<u>1963840000</u>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-P	Версия
Тип Заказ №	IE-BI-RJ45-FJ-P 1963830000	Версия Гнездо RJ45, Соединитель для основания, PROFINET
Заказ №	1963830000	
Заказ № GTIN (EAN)	<u>1963830000</u> 4032248646159	
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	1963830000 4032248646159 10 ST	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, PROFINET
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	1963830000 4032248646159 10 ST IE-BI-RJ45-C	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, PROFINET Версия

USB



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-USB-A	Версия
Заказ №	1019570000	Матрица USB, Розеточная вставка, тип A
GTIN (EAN)	4032248731602	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-BI-USB-AB	Версия
Тип Заказ №	IE-BI-USB-AB 1131380000	Версия Матрица USB, Розеточная вставка, тип AB
		·

Дата создания 28.11.2025 01:23:43 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	IE-BI-USB-3.0-A	Версия
Заказ №	<u>1487920000</u>	Матрица USB, Розеточная вставка, тип A
GTIN (EAN)	4050118298208	
Кол.	1 ST	

Гнезда питания



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Осповн	ле даппые для заг	tasa — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Тип	IE-FCI-PWB-AU	Версия
Заказ №	1450830000	FrontCom, Вставка (питание), большая, Тип I, Гнездо, AU, 15 A
GTIN (EAN)	4050118255591	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-FCI-PWB-AU-10A	Версия
Заказ №	<u>1546590000</u>	FrontCom, Вставка (питание), большая, Тип I, Гнездо, AU, 10 A
GTIN (EAN)	4050118351842	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-FCI-PWB-CH	Версия
Заказ №	1450780000	FrontCom, Вставка (питание), большая, Тип J, Гнездо, СН
GTIN (EAN)	4050118255553	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-FCI-PWB-CN	Версия
Заказ №	1450790000	FrontCom, Вставка (питание), большая, Тип I, Гнездо, CN
GTIN (EAN)	4050118255386	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-FCI-PWB-DE	Версия
Заказ №	1450730000	FrontCom, Вставка (питание), большая, Тип F, Гнездо, DE
GTIN (EAN)	4050118255546	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-FCI-PWB-DE-OR	Версия
Заказ №	<u>1554000000</u>	FrontCom, Вставка (питание), большая, Тип F, Гнездо, DE,
GTIN (EAN)	4050118360806	оранжевый
Кол.	1 ST	
Тип	IE-FCI-PWB-FR	Версия
Заказ №	1450750000	FrontCom, Вставка (питание), большая, Тип Е, Гнездо, FR
GTIN (EAN)	4050118255706	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-FCI-PWB-GB	Версия
Заказ №	1450770000	FrontCom, Вставка (питание), большая, Тип G, Гнездо, GB
GTIN (EAN)	4050118255577	
Кол.	1 ST	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип IE-FCI-PWB-MC Верси

3аказ № <u>1529570000</u> GTIN (EAN) 405011833451

4050118334517 US, CN, GB, IND

Кол. 1 ST

RCBO



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Тип	IE-FCI-PWB-RCBO	Версия
Заказ №	<u>1534250000</u>	FrontCom, Автоматический выключатель, управляемый
GTIN (EAN)	4050118337938	дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтока
Кол.	1 ST	(RCBO), Вставка (питание), большая, RCBO

FrontCom, Вставка (питание), большая, Гнездо, Мультиконтакт, EU.

Гнезда питания



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Tonobinbio Hamibio Him carraca		
Тип	IE-FCI-PWS-EU	Версия	
Заказ №	<u>1450740000</u>	FrontCom, Вставка (питание), малая, Гнездо, EU	
GTIN (EAN)	4050118255379		
Кол.	1 ST		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью. Доступны элементы различного типа для устройств

таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. Д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Принадлежности для FrontCom Vario

Тип ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS 1736181044 Заказ № ESG, Маркировочные элементы для устройств х 20 mm, PA 66,

GTIN (EAN) 4008190985950

200 ST Кол.

Цветовой код: белый, втычной



Основные данные для заказа

Дата создания 28.11.2025 01:23:43 МЕХ

Тип IE-FC-PWPC 1450820000 Заказ № FrontCom, Защита от прикосновения, Одинарная рамка GTIN (EAN) 4050118255584

1 ST





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Тип SDS 0.4X2.5X75 Заказ № 9009030000 GTIN (EAN)

4032248266944

Кол.

Отвертка, Отвертка