

## IE-FC-IP-1ST/1D9/1D25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

### Основные данные для заказа

Версия	FrontCom, Вставная пластина, неэкранированный
Заказ №	<a href="#">1450650000</a>
Тип	IE-FC-IP-1ST/1D9/1D25
GTIN (EAN)	4050118255348
Кол.	1 Штука

# Справочный листок технических данных

IE-FC-IP-1ST/1D9/1D25

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus) E223801

### Размеры и массы

Высота	23 mm
Ширина	51.5 mm
Длина	90.5 mm
Масса нетто	13.5 g

Высота (в дюймах)	0.9055 inch
Ширина (в дюймах)	2.0276 inch
Длина (в дюймах)	3.563 inch

### Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

### Вставки

Вставка, сигналы, D-Sub, 25-конт.	1	Вставка, данные	1
Сигнальная вставка D-Sub 9-полюсный / VGA / HDMI			

### Общие данные

Вид изделия	Вставная пластина, неэкранированный	Материал	Поликарбонат PC
-------------	-------------------------------------	----------	-----------------

### Общие стандарты


Сертификат № (cURus)	E223801	Сертификат № (DNV)	TAA000022B
Сертификат № (CSA)			

### Классификации

ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ETIM 10.0	EC000456	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

## Изображения

### Габаритный чертеж





## IE-FC-IP-1ST/1D9/1D25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### RJ45



Вставки RJ45 для вставных разъемов версии 1/4/5/14  
HDC и соединительных коробок IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

#### Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-RJ45-FJ-A	Версия
Заказ №	<a href="#">1962850000</a>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-B	Версия
Заказ №	<a href="#">1963840000</a>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-P	Версия
Заказ №	<a href="#">1963830000</a>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-RJ45-C	Версия
Заказ №	<a href="#">1962840000</a>	Гнездо RJ45, Розеточная вставка, проходная
GTIN (EAN)	4032248645046	
Кол.	10 ST	

### USB

USB-вставки для FrontCom®



#### Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-USB-AB	Версия
Заказ №	<a href="#">1131380000</a>	Матрица USB, Розеточная вставка, тип AB
GTIN (EAN)	4032248911844	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-BI-USB-3.0-A	Версия
Заказ №	<a href="#">1487920000</a>	Матрица USB, Розеточная вставка, тип A
GTIN (EAN)	4050118298208	
Кол.	1 ST	

**IE-FC-IP-1ST/1D9/1D25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары**

Тип	IE-BI-USB-A	Версия
Заказ №	<a href="#">1019570000</a>	Матрица USB, Розеточная вставка, тип А
GTIN (EAN)	4032248731602	
Кол.	1 ST	

**Signal - D-SUB**



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.


**Основные данные для заказа**

Тип	IE-FCI-D9-FF	Версия
Заказ №	<a href="#">1450840000</a>	FrontCom, Сигнальная вставка D-Sub, 9-плюсный, Гнездо/гнездо
GTIN (EAN)	4050118255737	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-FCI-D9-FM	Версия
Заказ №	<a href="#">1450850000</a>	FrontCom, Сигнальная вставка D-Sub, 9-плюсный, вилка, Гнездо
GTIN (EAN)	4050118255713	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-FCI-D9-FS	Версия
Заказ №	<a href="#">1450870000</a>	FrontCom, Сигнальная вставка D-Sub, 9-плюсный, Гнездо / паяное соединение
GTIN (EAN)	4050118255393	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-FCI-D25-FF	Версия
Заказ №	<a href="#">1450880000</a>	FrontCom, Сигнальная вставка D-Sub, 25-плюсный, Гнездо/гнездо
GTIN (EAN)	4050118255645	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-FCI-D25-FM	Версия
Заказ №	<a href="#">1450890000</a>	FrontCom, Сигнальная вставка D-Sub, 25-плюсный, Гнездо/штекер
GTIN (EAN)	4050118255652	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-FCI-D25-FS	Версия
Заказ №	<a href="#">1450900000</a>	FrontCom, Сигнальная вставка D-Sub, 25-плюсный, Гнездо / паяное соединение
GTIN (EAN)	4050118255560	
Кол.	1 ST	



## Аксессуары

### Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

Тип	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Версия
Заказ №	<a href="#">1736181044</a>	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 20 мм, PA 66,
GTIN (EAN)	4008190985950	Цветовой код: белый, втычной
Кол.	200 ST	

### Принадлежности для FrontCom Vario



### Основные данные для заказа

Тип	IE-FC-PWPC	Версия
Заказ №	<a href="#">1450820000</a>	FrontCom, Защита от прикосновения, Одинарная рамка
GTIN (EAN)	4050118255584	
Кол.	1 ST	

## Аксессуары

### Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

### Основные данные для заказа

Тип	SDS 0.4X2.5X75	Версия
Заказ №	<a href="#">9009030000</a>	Отвертка, Отвертка
GTIN (EAN)	4032248266944	
Кол.	1 ST	