IE-FC-IP-1ST/1D9/1D25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Версия	FrontCom, Вставная пластина, неэкранирован- ный
Заказ №	<u>1450650000</u>
Тип	IE-FC-IP-1ST/1D9/1D25
GTIN (EAN)	4050118255348
Кол.	1 Штука

IE-FC-IP-1ST/1D9/1D25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Поликарбонат РС

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Доп	уски	Κ	эксплу	уатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>
Сертификат № (cURus)	E223801

Размеры и массы

Высота	23 mm	Высота (в дюймах)	0.9055 inch
Ширина	51.5 mm	Ширина (в дюймах)	2.0276 inch
Длина	90.5 mm	Длина (в дюймах)	3.563 inch
Масса нетто	13.5 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C70 °C
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

Вставки

Вставка, сигналы, D-Sub, 25-конт.	1	Вставка, данные	1
Сигнальная вставка D-Sub 9-	1		
полюсный / VGA / HDMI			

Общие данные

Вид изделия

	неэкранированный		·
Общие стандарты			
Сертификат № (cURus)	E223801	Сертификат № (DNV)	TAA000022B

Материал

Вставная пластина,

2000039-80039714

Сертификат № (CSA) **Классификации**

ETIM 6.0	EC000456	ETIM 7.0	EC000456
ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ETIM 10.0	EC000456	ECLASS 9.0	27-18-28-06
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-28-06
ECLASS 11.0	27-18-28-06	ECLASS 12.0	27-18-28-92
ECLASS 13.0	27-18-28-92	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Статус каталога / Изображения

Weidmüller **₹**

IE-FC-IP-1ST/1D9/1D25


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж





IE-FC-IP-1ST/1D9/1D25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

RJ45



Вставки RJ45 для вставных разъемов версии 1/4/5/14 HDC и соединительных коробок IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-RJ45-FJ-A	Версия
Заказ №	<u>1962850000</u>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-B	Версия
Заказ №	1963840000	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-P	Версия
Тип Заказ №	IE-BI-RJ45-FJ-P 1963830000	Версия Гнездо RJ45, Соединитель для основания, PROFINET
Заказ №	1963830000	
Заказ № GTIN (EAN)	<u>1963830000</u> 4032248646159	
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	1963830000 4032248646159 10 ST	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, PROFINET
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	1963830000 4032248646159 10 ST IE-BI-RJ45-C	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, PROFINET Версия

USB

USB-вставки для FrontCom®



Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-USB-AB	Версия
Заказ №	<u>1131380000</u>	Матрица USB, Розеточная вставка, тип AB
GTIN (EAN)	4032248911844	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-BI-USB-3.0-A	Версия
Тип Заказ №	IE-BI-USB-3.0-A 1487920000	Версия Матрица USB, Розеточная вставка, тип А





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

IE-FC-IP-1ST/1D9/1D25

Аксессуары

Тип	IE-BI-USB-A	Версия
Заказ №	<u>1019570000</u>	Матрица USB, Розеточная вставка, тип A
GTIN (EAN)	4032248731602	
Кол.	1 ST	

Signal - D-SUB



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ые данные для за	
Тип	IE-FCI-D9-FF	Версия
Заказ №	<u>1450840000</u>	FrontCom, Сигнальная вставка D-Sub, 9-полюсный, Гнездо/гнездо
GTIN (EAN)	4050118255737	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-FCI-D9-FM	Версия
Заказ №	<u>1450850000</u>	FrontCom, Сигнальная вставка D-Sub, 9-полюсный, вилка, Гнездо
GTIN (EAN)	4050118255713	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-FCI-D9-FS	Версия
Заказ №	<u>1450870000</u>	FrontCom, Сигнальная вставка D-Sub, 9-полюсный, Гнездо / паяное
GTIN (EAN)	4050118255393	соединение
Кол.	1 ST	
Тип	IE-FCI-D25-FF	Версия
Заказ №	<u>1450880000</u>	FrontCom, Сигнальная вставка D-Sub, 25-полюсный, Гнездо/гнездо
GTIN (EAN)	4050118255645	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-FCI-D25-FM	Версия
Заказ №	1450890000	FrontCom, Сигнальная вставка D-Sub, 25-полюсный, Гнездо/
GTIN (EAN)	4050118255652	штекер
Кол.	1 ST	
Тип	IE-FCI-D25-FS	Версия
Заказ №	1450900000	FrontCom, Сигнальная вставка D-Sub, 25-полюсный, Гнездо /
GTIN (EAN)	4050118255560	паяное соединение
Кол.	1 ST	

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью. Лоступны элементы различного типа для устройств

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

4008190985950

Тип ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS Версия Заказ № 1736181044 ESG, M

ESG, Маркировочные элементы для устройств х 20 mm, PA 66,

Цветовой код: белый, втычной

Кол. 200 ST

GTIN (EAN)

Принадлежности для FrontCom Vario



Основные данные для заказа

Тип IE-FC-PWPC Версия

Заказ № 1450820000 FrontCom, Защита от прикосновения, Одинарная рамка
GTIN (EAN) 4050118255584

Кол. 1 ST

Статус каталога / Изображения 6

IE-FC-IP-1ST/1D9/1D25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

7

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Тип SDS 0.4X2.5X75 Заказ № 9009030000 GTIN (EAN) 4032248266944

Кол.

Отвертка, Отвертка