

Справочный листок технических данных

IE-FCI-PWS-US

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Версия	FrontCom, Вставка (питание), US, Тип В, Гнездо, US
Заказ №	1450800000
Тип	IE-FCI-PWS-US
GTIN (EAN)	4050118255638
Кол.	1 Штука



Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E479233
Сертификат № (cURus)	E340886

Размеры и массы

Масса нетто 10.76 g

Температуры

Температура хранения Рабочая температура -20 °C...85 °C
Температура монтажа

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Вид защиты IP20 (передняя сторона) Тип вставки Вставка (питание), US
Лицевая сторона разъема Тип B

Общие стандарты

Сертификат № (cURus) E340886 Сертификат № (DNV) TAA000022B
Сертификат № (UR) E479233

Электрические свойства

Сопротивление контакта ≤ 30 mΩ Сопротивление изоляции ≥ 100 MΩ @ 500 V DC

Важное примечание

Сведения об изделии Для гнезд в США обязательна защита от случайного прикосновения (принадлежности 1491920000 или 1450820000)

Классификации

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-18-28-92
ECLASS 15.0 27-18-28-92

Зажимаемые провода

Вид соединения Соединение под пайку, FS 4,8 x 0,8 Сечение подсоединяемого провода, гибкого, без кабельного наконечника ...
Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого, без кабельного наконечника ... Сечение подсоединяемого провода, жесткого ...

Технические данные

Сечение подсоединяемого провода, ...
гибкого, с кабельным наконечником

Сечение подсоединяемого провода, ...
чрезвычайно гибкого, с кабельным
наконечником


Технические данные

Сопротивление контакта	$\leq 30 \text{ m}\Omega$
Основной материал корпуса	PA 66
Номинальный ток	15 A


Номинальное напряжение (AC)	125 V
Сопротивление изоляции	$\geq 100 \text{ M}\Omega @ 500 \text{ V DC}$

Изображения

Габаритный чертеж



Габаритный чертеж





IE-FCI-PWS-US

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

эккапрированный



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Тип	IE-FC-SP-PWU/2ST	Версия
Заказ №	1450620000	FrontCom, Вставная пластина, эккапрированный
GTIN (EAN)	4050118255270	
Кол.	1 ST	

неэккапрированный



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Тип	IE-FC-IP-PWU/2ST	Версия
Заказ №	1450700000	FrontCom, Вставная пластина, неэккапрированный
GTIN (EAN)	4050118255607	
Кол.	1 ST	
Тип	IE-FC-IP-PWU/1ST/CB	Версия
Заказ №	1543710000	FrontCom, Вставная пластина, неэккапрированный
GTIN (EAN)	4050118348927	
Кол.	1 ST	