# **IE-FCI-PWS-US**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

### Основные данные для заказа

| Версия     | FrontCom, Вставка (питание), US, Тип В, Гнездо,<br>US |
|------------|---|
| Заказ №    | <u>1450800000</u>                                     |
| Тип        | IE-FCI-PWS-US   |
| GTIN (EAN) | 4050118255638   |
| Кол.       | 1 Штука   |

# **IE-FCI-PWS-US**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

| Сертиф | рикаты |
|--------|--------|
|        |        |

| and the second |
|----------------|
|                |
|                |

| ROHS                  | Соответствовать |
|-----------------------|-----------------|
| UL File Number Search | <u>Сайт UL</u>  |
| Сертификат № (UR)     | E479233         |
| Сертификат № (cURus)  | E340886         |

## Размеры и массы

| Масса нетто | 10.76 a |
|-------------|---------|
|             |         |

### Температуры

| Температура хранения | Рабочая температура | -20 °C85 °C |
|----------------------|---------------------|-------------|
| Температура монтажа  | -                   |             |

### Экологическое соответствие изделия

| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
|-----------------------------|------------------------------|
| REACH SVHC                  | Heт SVHC выше 0,1 wt%        |

### Общие данные

| Вид защиты              | IP20 (передняя сторона) | Тип вставки | Вставка (питание), US |
|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Лицевая сторона разъема | Тип В                   |             |                       |

### Общие стандарты

| Сертификат № (cURus) | E340886 | Сертификат № (DNV) | TAA000022B |
|----------------------|---------|--------------------|------------|
| Сертификат № (UR)    | E479233 |                    |            |

## Электрические свойства

| Сопротивление контакта | ≤ 30 mΩ | Сопротивление изоляции | ≥ 100 MΩ @ 500 V DC |
|------------------------|---------|------------------------|---------------------|
|                        |         |                        |                     |

### Важное примечание

| Сведения об изделии | Для гнезд в США обязательна защита от случайного прикосновения (принадлежности 1491920000 или 1450820000) |
|---------------------|---|
|                     |   |

## Классификации

| ETIM 6.0    | EC001121    | ETIM 7.0    | EC001121    |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001121    | ETIM 9.0    | EC001121    |
| ETIM 10.0   | EC001121    | ECLASS 9.0  | 27-44-03-90 |
| ECLASS 9.1  | 27-18-90-90 | ECLASS 10.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 12.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 13.0 | 27-18-28-92 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-92 |             |             |

Статус каталога / Изображения

PA 66

15 A



Основной материал корпуса

Номинальный ток



## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

≥ 100 MΩ @ 500 V DC

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

| Зажимаемые провода   |                                       |  |       |
|--|---------------------------------------|--|-------|
|  |                                       |  |       |
| Вид соединения   | Соединение под пайку, FS<br>4,8 x 0,8 | Сечение подсоединяемого провода, гибкого, без кабельного наконечника                 |       |
| Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого, без кабельного наконечника |                                       | Сечение подсоединяемого провода, жесткого  |       |
| Сечение подсоединяемого провода, гибкого, с кабельным наконечником               |                                       | Сечение подсоединяемого провода,<br>чрезвычайно гибкого, с кабельным<br>наконечником |       |
| Технические данные   |                                       |  |       |
|  |                                       |  |       |
| Сопротивление контакта   | ≤ 30 mΩ                               | Номинальное напряжение (АС)  | 125 V |

Сопротивление изоляции

# Weidmüller **3**

# **IE-FCI-PWS-US**


# Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

# Изображения

# Габаритный чертеж



# Габаритный чертеж







#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Аксессуары

### экранированный



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

### Основные данные для заказа

| Тип        | IE-FC-SP-PWU/2ST | Версия                                      |
|------------|------------------|---|
| Заказ №    | 1450620000       | FrontCom, Вставная пластина, экранированный |
| GTIN (EAN) | 4050118255270    |   |
| Кол.       | 1 ST             |   |

#### неэкранированный



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

#### Основные данные для заказа

| Тип        | IE-FC-IP-PWU/2ST          | Версия   |
|------------|---------------------------|--|
| Заказ №    | 1450700000                | FrontCom, Вставная пластина, неэкранированный        |
| GTIN (EAN) | 4050118255607             |  |
| Кол.       | 1 ST                      |  |
| Тип        | IE EO ID DIAILL (4 CT (CD |  |
| ТИП        | IE-FC-IP-PWU/1ST/CB       | Версия   |
| Заказ №    | 1543710000                | версия FrontCom, Вставная пластина, неэкранированный |
|            | , ,                       |  |