

**IE-FCI-PWS-IT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

**Основные данные для заказа**

Версия	FrontCom, Вставка (питание), малая, Тип L, Гнездо, IT, EU
Заказ №	<a href="#">1450810000</a>
Тип	IE-FCI-PWS-IT
GTIN (EAN)	4050118255720
Кол.	1 Штука

## IE-FCI-PWS-IT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

### Размеры и массы

Масса нетто

25 g

### Температуры

Температура хранения

-10 °C...70 °C

Рабочая температура

-5 °C...40 °C

Температура монтажа

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS

Соответствует без исключения

REACH SVHC

Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие данные

Вид защиты

IP20

Тип вставки

Вставка (питание), малая

Лицевая сторона разъема

Тип L

Пожарная нагрузка

560 kJ

### Общие стандарты

Сертификат № (DNV)

TAA000022B

### Классификации

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121

ECLASS 14.0

27-18-28-92

ECLASS 15.0

27-18-28-92

### Зажимаемые провода

Длина зачистки изоляции

9 mm

Вид соединения

Винтовое соединение

Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого, с кабельным наконечником

мин.

1.5 mm<sup>2</sup>

макс.

2.5 mm<sup>2</sup>

Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого, без кабельного наконечника

мин.

1.5 mm<sup>2</sup>

макс.

4 mm<sup>2</sup>

Сечение подсоединяемого провода, жесткого

мин.

1.5 mm<sup>2</sup>

макс.

4 mm<sup>2</sup>

Сечение подсоединяемого провода, гибкого, с кабельным наконечником

мин.

1.5 mm<sup>2</sup>

макс.

2.5 mm<sup>2</sup>

Сечение подсоединяемого провода, гибкого, без кабельного наконечника

1.5 ... 4 mm<sup>2</sup>

Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого, без кабельного наконечника

1.5 ... 4 mm<sup>2</sup>

Сечение подсоединяемого провода, жесткого

1.5 ... 4 mm<sup>2</sup>

**Технические данные**

Сечение подключаемого провода,  
гибкого, с кабельным наконечником 1.5 ... 2.5 mm<sup>2</sup>

Сечение подключаемого провода, гибкого, без кабельного наконечника	мин.	1.5 mm <sup>2</sup>
	макс.	4 mm <sup>2</sup>


Сечение подключаемого провода,  
чрезвычайно гибкого, с кабельным  
наконечником 1.5 ... 2.5 mm<sup>2</sup>

**Технические данные**


Номинальное напряжение (AC)	250 V	Основной материал корпуса	Поликарбонат PC
Номинальный ток	16 A		

**Изображения**

Габаритный чертеж



Габаритный чертеж



## IE-FCI-PWS-IT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Речечный адаптер для гнездовых вставок



В отношении аксессуаров для промышленных сетей Ethernet также действует: у Weidmüller вы получите все из одних рук.

Ваши преимущества:

- Инструменты
- Контрольно-измерительные приборы
- Кабельные вводы
- Соединительное оборудование для распределительных шкафов
- Маркировка
- Защита от проникновения пыли
- Блоки питания
- Защита от перенапряжения

### Основные данные для заказа

Тип	IE-DINRAIL-AD-PWB	Версия
Заказ №	<a href="#">2534680000</a>	
GTIN (EAN)	4050118546354	
Кол.	1 ST	