IE-FCI-PWB-AU



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

| Версия | FrontCom, Вставка (питание), большая, Тип I, | |
|------------|--|--|
| | Гнездо, AU, 15 A | |
| Заказ № | <u>1450830000</u> | |
| Тип | IE-FCI-PWB-AU | |
| GTIN (EAN) | 4050118255591 | |
| Кол. | 1 Штука | |





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

| Сертис | рикаты |
|--------|--------|
|--------|--------|

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 44 g

Температуры

 Температура хранения
 -10 °C...70 °C
 Рабочая температура
 -5 °C...40 °C

 Температура монтажа
 -5 °C...40 °C
 -5 °C...40 °C

Экологическое соответствие изделия

 Состояние соответствия RoHS
 Соответствует без исключения

 REACH SVHC
 Het SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

| Вид защиты | IP20 | Тип вставки | Вставка (питание), большая |
|-------------------------|-------|-------------------|-------------------------------|
| Лицевая сторона разъема | Тип I | Пожарная нагрузка | 910 kJ |

Общие стандарты

Сертификат № (DNV) TAA000022B

Классификации

| ETIM 6.0 | EC001121 | ETIM 7.0 | EC001121 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ETIM 10.0 | EC001121 | ECLASS 9.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 9.1 | 27-18-90-90 | ECLASS 10.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 12.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 13.0 | 27-18-28-92 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-92 | | |

Зажимаемые провода

| Длина зачистки изоляции | 9 mm | | |
|--|-----------------------|---------------------|--|
| Вид соединения | Винтовое соединение | | |
| Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого, с кабельным наконечником | мин. | 1.5 mm ² | |
| | макс. | 2.5 mm ² | |
| Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого, без кабельного наконечника | мин. | 1.5 mm ² | |
| | макс. | 4 mm² | |
| Сечение подсоединяемого провода, жесткого | мин. | 1.5 mm ² | |
| | макс. | 4 mm ² | |
| Сечение подсоединяемого провода, гибкого, с кабельным наконечником | мин. | 1.5 mm ² | |
| | макс. | 2.5 mm ² | |
| Сечение подсоединяемого провода, | 1.5 4 mm ² | | |

гибкого, без кабельного наконечника

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

| Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого, без кабельного наконечника | 1.5 4 mm ² | | |
|--|-------------------------|-------------------|--|
| Сечение подсоединяемого провода, жесткого | 1.5 4 mm² | | |
| Сечение подсоединяемого провода, гибкого, с кабельным наконечником | 1.5 2.5 mm ² | | |
| Сечение подсоединяемого провода, гибкого, без кабельного наконечника | мин. | 1.5 mm² | |
| | макс. | 4 mm ² | |
| Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого, с кабельным | 1.5 2.5 mm ² | | |

Технические данные

| Номинальное напряжение (АС) | 240 V | Основной материал корпуса Поликарбонат РС | |
|-----------------------------|-------|---|--|
| Номинальный ток | 15 A | | |

Weidmüller **3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


IE-FCI-PWB-AU

Изображения

Габаритный чертеж



Габаритный чертеж



IE-FCI-PWB-AU



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Реечный адаптер для гнездовых вставок



В отношении аксессуаров для промышленных сетей Ethernet также действует: y Weidmüller вы получите все из одних рук.

Ваши преимущества:

- Инструменты
- Контрольно-измерительные приборы
- Кабельные вводы
- Соединительное оборудование для распределительных шкафов
- Маркировка
- Защита от проникновения пыли
- Блоки питания
- Защита от перенапряжения

Основные данные для заказа

Кол.

Тип IE-DINRAIL-AD-PWB Версия
Заказ № 2534680000
GTIN (EAN) 4050118546354

Статус каталога / Изображения