## Справочный листок технических дан-

### **SCHRSA CF L/LS V1**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести и поломке и дефектам оборудования!

### Основные данные для заказа

| Версия          | Автоматические машины, Заменяемая деталь    |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Заказ №         | <u>1454740000</u>                           |
| Тип             | SCHRSA CF L/LS V1                           |
| GTIN (EAN)      | 4050118260670                               |
| Кол.            | 1 Штука                                     |
| Статус поставки | Эта артикул в перспективе будет недоступен. |
| Доступно до     | 2025-08-31T00:00:00+02:00                   |

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## SCHRSA CF L/LS V1

### Технические данные

|--|

| NUC                                                              | Coorporations                                 |                   |             |  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------|--|
| ROHS                                                             | Соответствовать                               |                   |             |  |
| Размеры и массы                                                  |                                               |                   |             |  |
| Глубина                                                          | 111 mm                                        | Глубина (дюймов)  | 4.3701 inch |  |
| Высота                                                           | 13 mm                                         | Высота (в дюймах) | 0.5118 inch |  |
| Ширина                                                           | 71 mm                                         | Ширина (в дюймах) | 2.7953 inch |  |
| Масса нетто                                                      | 38 g                                          |                   |             |  |
|                                                                  |                                               |                   |             |  |
| Экологическое соответств  Состояние соответствия RoHS            |                                               |                   |             |  |
| Экологическое соответство Cостояние соответствия RoHS REACH SVHC | вие изделия  Соответствует  Нет SVHC выше 0,1 | wt%               |             |  |
| Состояние соответствия RoHS<br>REACH SVHC                        | Соответствует                                 | wt%               |             |  |
| Состояние соответствия RoHS                                      | Соответствует                                 | wt%               |             |  |