

## TW PRV8 16-9



Полный набор принадлежностей в линейке Kipron®  
Connect идеально подобран до мельчайших деталей.  
Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых  
норм

### Основные данные для заказа

Версия	P-серия, Разделительная перегородка, серый, 2 mm, маркированный, вертикальный
Заказ №	<a href="#">1454850000</a>
Тип	TW PRV8 16-9
GTIN (EAN)	4050118261103
Кол.	10 Штука

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Размеры и массы**

Глубина	59.7 mm	Глубина (дюймов)	2.3504 inch
Высота	120 mm	Высота (в дюймах)	4.7244 inch
Ширина	2 mm	Ширина (в дюймах)	0.0787 inch
Масса нетто	9.5 g		

**Температуры**

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	125 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Дополнительные технические данные**

с фиксатором	Да
--------------	----

**Параметры системы**

Исполнение	маркированный, вертикальный	Количество уровней	8
------------	--------------------------------	--------------------	---

**Характеристики материала**

Основной материал	Поликарбонат	Цветовой код	серый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		