

**VG M25 EXE MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Латунные кабельные вводы, подходящие для использования во взрывоопасных зонах Ex e (повышенная безопасность). Они прошли испытание в соответствии с последними нормами и стандартами IEC/EN 60079-0, а также имеют необходимый сертификат ATEX.

**Основные данные для заказа**

Версия	VG Ex MS (латунный кабельный ввод Ex), Кабельный ввод, прямой, M 25, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP66, IP68, Латунь никелированная
Заказ №	<a href="#">1460070000</a>
Тип	VG M25 EXE MS
GTIN (EAN)	4050118266214
Кол.	20 Штука

## VG M25 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

Сертификаты	CE
Сертификаты	EAC; ATEX
Допуски к эксплуатации	
ROHS	Соответствовать

## Размеры и массы

Высота	45.5 mm	Высота (в дюймах)	1.7913 inch
Длина	45.5 mm	Длина (в дюймах)	1.7913 inch
Масса нетто	64.4 g		

## Температуры

Рабочая температура	-40 °C...100 °C
---------------------	-----------------

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

## Номер сертификата кабельного ввода

Обозначение	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	Номер сертификата кабельного ввода (ATEX)	IMQ 11 ATEX 038 X
Номер сертификата кабельного ввода (GOST)	POCC TR.05.B04161		

## Общие данные

Наружный диаметр кабеля, макс.	18 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	10 mm
Уплотнительное кольцо	NBR	Вид защиты с GWDR	IP66, IP68
Температурный диапазон, макс..	100 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Шаг резьбы	1.5 mm	Галогены	Да
Нормы	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-31	Размер под ключ 1	28 mm
Размер под ключ 2	28 mm	Вид защиты	IP66, IP68 - 6 бар (30 мин)
Кабельный ввод	Метрический	Основной материал	Латунь никелированная
Уплотненная вставка	CR	Резьба (наружная)	M 25
Длина резьбы	16 mm	Примечание: степень защиты	Ознакомьтесь с информацией в инструкциях по монтажу.
Указания по установке	См инструкции по сборке	Клеммная вставка	Неопрен

## Важное примечание

Сведения об изделии	При толщине стенок корпуса не более 3 мм (например, корпуса Klirron STB) следует использовать дополнительное плоское уплотнение GWDR NP. В состав упаковки входят дополнительные плоские уплотнения.
---------------------	--

**Technical data**

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-04
ECLASS 15.0	27-14-08-04		

**VG M25 EXE MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Латунные контргайки, никелированные**

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

Тип	SKMU M25 MS	Версия	
Заказ №	<a href="#">1737010000</a>	SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, M 25, 3.5 mm,	
GTIN (EAN)	4008 190956486	Латунь никелированная	
Кол.	100 ST		