

VG M50 EXE SW

Подобно иллюстрации



Полиамидные кабельные вводы, которые подходят для применений во взрывоопасных зонах (повышенная безопасность) и Ex i (искробезопасность). Компания Weidmüller предлагает серию продуктов без ограничений и, кроме соответствия стандартам, кабельный ввод превосходит их благодаря увеличенной ударпрочности 4/7 Дж и возможному диапазону температур до -60°C без ограничений. Они прошли испытания в соответствии с действующим стандартом и директивой EN 60079-0. Кроме того, они сертифицированы по стандартам ATEX и IECEx.

Основные данные для заказа

Версия	VG Exe 4J (пластиковый кабельный ввод Ex 4J Exe), Кабельный ввод, прямой, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
Заказ №	1461190000
Тип	VG M50 EXE SW
GTIN (EAN)	4050118267143
Кол.	10 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2024-05-17T00:00:00+02:00

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты	CE; EAC; ATEX; IECEX
ROHS	Соответствовать

Размеры и массы

Высота	55 mm	Высота (в дюймах)	2.1654 inch
Масса нетто	96.8 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...80 °C
---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Номер сертификата кабельного ввода

Обозначение	Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	Номер сертификата кабельного ввода (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X
Номер сертификата кабельного ввода (IECEX)	IECEX IMQ 13.0003X	Условия утверждения	ATEX, IECEX

Общие данные

Наружный диаметр кабеля, макс.	38 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	30 mm
Вид защиты с GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин)	Класс пожаростойкости UL 94	HB
Температурный диапазон, макс..	80 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Шаг резьбы	1.5 mm	Галогены	Да
Нормы	IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31	Ударопрочность	4 J ATEX-Версия
Размер под ключ 1	60 mm	Размер под ключ 2	60 mm
Вид защиты	IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин)	Кабельный ввод	Метрический
Основной материал	Полиамид 6	Уплотненная вставка	CR
Резьба (наружная)	M 50	Длина резьбы	18 mm
Вид взрывозащиты	Взрывозащита Ex e	Указания по установке	См инструкции по сборке

Классификации

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-02
ECLASS 15.0	27-14-08-02		

VG M50 EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Латунные контргайки, никелированные



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	SKMU M50 MS	Версия
Заказ №	1737040000	SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, M 50, 5 mm, Латунь
GTIN (EAN)	4008190956516	никелированная
Кол.	25 ST	