

**SCHT 5 S GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Групповые держатели шильдиков SchT 5 S крепятся непосредственно на монтажную рейку TS 32 (G-образная рейка) или TS 35 (рейка цилиндровой формы). Поэтому клеммные колодки можно маркировать вне зависимости от клемм и типа клемм.

SchT 5 и SchT 5 S оснащены защитными полосками ESO 5, STR 5.

SchT 7 представляет собой откидной групповой держатель для вставных шильдиков, обеспечивающий удобный доступ к зажимному винту.

Держатель SchT 7 оснащен защитными полосками ESO 7, STR 7 или элементами DEK 5.

Информация по вставным шильдикам и защитным полоскам представлена в разделе "Принадлежности".

**Основные данные для заказа**

Версия	SCHT, Маркировка клеммы, 44.5 x 9.5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 серый
Заказ №	<a href="#">1461730000</a>
Тип	SCHT 5 S GR
GTIN (EAN)	4050118267709
Кол.	20 Штука

**SCHT 5 S GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Высота	44.5 mm	Высота (в дюймах)	1.752 inch
Ширина	9.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.374 inch
Масса нетто	3.64 g		

**Температуры**

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Маркировочные элементы для разъемов**

Шаг в мм (P) 5.00 mm

**Общие данные**

Ориентация печатных символов	горизонтально и вертикально	
Ширина	9.5 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	
Температурный диапазон, макс..	100 °C	
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	
Цветовой код	серый	
Основной материал	Полиамид 66	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Комплекующая деталь
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Component part = Terminal marker	
Температурный диапазон вставки	-40...100 °C	

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

## SCHT 5 S GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Вставные шильдики ESO



#### Основные данные для заказа

Тип	ESO 5 S DIN A4 WS	Версия	
Заказ №	<a href="#">1631920000</a>	Маркировка клемм, Вставные маркировочные элементы, 40 x 7	
GTIN (EAN)	4008190206673	мм, белый	
Кол.	10 ST		

### Прозрачные полосы STR



#### Основные данные для заказа

Тип	STR 5 S F.SCHT 5 S	Версия	
Заказ №	<a href="#">1631940000</a>	Маркировка клемм, Защитный колпачок, 40 x 7 мм, прозрачный	
GTIN (EAN)	4008190206697		
Кол.	20 ST		

## SCHT 5 S GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Чистый



Маркировочные элементы ELS MultiCard можно выводить на печать с помощью принтера PrintJet, SMark или плоттера. В частности, цветная печать с помощью принтера PrintJet ADVANCED обеспечивает броскую идентификационную маркировку кабелей и клеммных колодок для самых различных целей. ELS 6/30 — для использования в кабельных маркировочных элементах WKM 8/30 или в групповых держателях этикеток EM8/30.

ELS 7/40 — для использования в групповых держателях этикеток SchT5S.

ELS 16/40 — для использования в кабельных маркировочных элементах WKM 18/43 или в групповых держателях этикеток SchT5.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

Тип	ELS 7/40 MC NE WS	Версия
Заказ №	<a href="#">1045640000</a>	ELS, Вставные маркировочные элементы, 0 - 0 мм, 40 x 7 мм,
GTIN (EAN)	4032248836086	белый
Кол.	40 ST	
Тип	ELS 7/40 MC NE GE	Версия
Заказ №	<a href="#">1045650000</a>	ELS, Вставные маркировочные элементы, 0 - 0 мм, 40 x 7 мм,
GTIN (EAN)	4032248779635	желтый
Кол.	40 ST	