

**STRIPAX ULTIMATE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, оффшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспосабливаемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

**Основные данные для заказа**

Версия	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки
Заказ №	<a href="#">1468880000</a>
Тип	STRIPAX ULTIMATE
GTIN (EAN)	4050118274158
Кол.	1 Штука

**STRIPAX ULTIMATE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Размеры и массы**

Глубина	22 mm
Высота	99 mm
Ширина	190 mm
Масса нетто	174.63 g

Глубина (дюймов)	0.8661 inch
Высота (в дюймах)	3.8976 inch
Ширина (в дюймах)	7.4803 inch

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

**Технические данные**

Описание артикула	Инструмент для снятия изоляции
-------------------	-----------------------------------

**Инструменты для снятия изоляции**

Тип кабеля	Гибкие и одножильные проводы с безгалогенной изоляцией	Поперечное сечение провода (мощность резания)	6 mm <sup>2</sup>
Зона снятия изоляции AWG, макс.	10 AWG	Зона снятия изоляции AWG, мин.	24 AWG
Длина зачистки, макс.	25 mm	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	6 mm <sup>2</sup>

Поперечное сечение соединительного 0.25 mm<sup>2</sup>  
проводка, мин.

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

**STRIPAX ULTIMATE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



**Пример использования**



**Пример использования**



TYPE THHN

ALOPEN FREE 2.5MM<sup>2</sup> H07Z-K

**STRIPAX ULTIMATE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары**

**Принадлежности / запасные части**



- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, оффшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспосабливаемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

**Основные данные для заказа**

Тип	ERME SPX UL	Версия
Заказ №	<a href="#">1471390000</a>	Аксессуар, Держатель ножа
GTIN (EAN)	4050118278248	
Кол.	1 ST	
Тип	ERTE KLBC SPX UL	Версия
Заказ №	<a href="#">2571500000</a>	Аксессуар, Запасная зажимная губка
GTIN (EAN)	4050118582123	
Кол.	1 ST	