# Справочный листок технических дан-

#### **STRIPAX ULTIMATE**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, офшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспосабливаемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

#### Основные данные для заказа

Версия	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции
	и резки
Заказ №	<u>1468880000</u>
Тип	STRIPAX ULTIMATE
GTIN (EAN)	4050118274158
Кол.	1 Штука

Статус каталога / Изображения

## Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

**STRIPAX ULTIMATE** 

#### Размеры и массы

Глубина	22 mm	Глубина (дюймов)	0.8661 inch
Высота	99 mm	Высота (в дюймах)	3.8976 inch
Ширина	190 mm	Ширина (в дюймах)	7.4803 inch
Масса нетто	174.63 g		

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

#### Технические данные

Описание артикула	Инструмент для снятия	
	изоляции	

#### Инструменты для снятия изоляции

Гибкие и одножильные провода с безгалогенной изоляцией	Поперечное сечение провода (мощность резания)	6 mm²
10 AWG	Зона снятия изоляции AWG, мин.	24 AWG
25 mm	Поперечное сечение соединительног провода, макс.	o 6 mm²
	провода с безгалогенной изоляцией 10 AWG	провода с безгалогенной изоляцией  10 AWG  25 mm  (мощность резания)  Зона снятия изоляции AWG, мин. Поперечное сечение соединительног

провода, мин.

#### Классификации

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 9.0	21-04-37-06
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-37-06
ECLASS 11.0	21-04-37-06	ECLASS 12.0	21-04-37-06
ECLASS 13.0	21-04-37-06	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

2 Статус каталога / Изображения

## Справочный листок технических данных



### **STRIPAX ULTIMATE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

Изображения	www.weidmueller.com	
Пример использования	Пример использования	

# Справочный листок технических данных

#### **STRIPAX ULTIMATE**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### Принадлежности / запасные части

- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, офшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспосабливаемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

#### Основные данные для заказа

Тип	ERME SPX UL	Версия
Заказ №	1471390000	Аксессуар, Держатель ножа
GTIN (EAN)	4050118278248	
Кол.	1 ST	
Тип	ERTE KLBC SPX UL	Версия
Тип Заказ №	ERTE KLBC SPX UL 2571500000	Версия Аксессуар, Запасная зажимная губка
Заказ №	2571500000	

Статус каталога / Изображения