

**H1,5/16 R BD GSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**



- Связка кабельных наконечников на бобине (5 000 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

**Основные данные для заказа**

|            |  |
|------------|--|
| Версия     | Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, красный |
| Заказ №    | <a href="#">1476050000</a>                               |
| Тип        | H1,5/16 R BD GSP   |
| GTIN (EAN) | 4050118282948  |
| Кол.       | 5000 Штука   |
| Упаковка   | Катушка  |

## H1,5/16 R BD GSP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (UR) E354986

### Размеры и массы

Масса нетто 0.15 g

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Технические данные

|                   |  |            |             |
|-------------------|--|------------|-------------|
| Описание артикула | кабельные наконечники в рулоне, цвет - красный | Исполнение | Стандартный |
|-------------------|--|------------|-------------|

### Кабельные наконечники

|   |                     |   |             |
|---|---------------------|---|-------------|
| Диаметр поверхности контакта (D1)       | 1.7 mm              | Длина поверхности контакта (L2)                     | 10 mm       |
| Диаметр изоляции (D2)                   | 3.5 mm              | Толщина изоляции (S2)                               | 0.25 mm     |
| L1 в мм                                 | 16.00 mm            | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 16      |
| Толщина металлической втулки (S1)       | 0.15 mm             | Длина зачистки изоляции                             | 12 mm       |
| Поперечное сечение соединяемого провода | 1.5 mm <sup>2</sup> | Цветовой код  | Weidmueller |

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

**H1,5/16 R BD GSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Чертеж**

