

H1,5/16D SW BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

- Связка кабельных наконечников на бобине (5 000 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, черный |
| Заказ № | 1476 100000 |
| Тип | H1,5/16D SW BD GSP |
| GTIN (EAN) | 4050118282979 |
| Кол. | 5000 Штука |
| Упаковка | Катушка |

H1,5/16D SW BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | Соответствовать |
| UL File Number Search | Сайт UL |
| Сертификат № (UR) | E354986 |

Размеры и массы

| | |
|-------------|--------|
| Масса нетто | 0.15 g |
|-------------|--------|

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Технические данные

| | | | |
|-------------------|---|------------|-------------|
| Описание артикула | кабельные наконечники в рулоне, цвет - черный | Исполнение | Стандартный |
|-------------------|---|------------|-------------|

Кабельные наконечники

| | | | |
|---|---------------------|---|---------|
| Диаметр поверхности контакта (D1) | 1.7 mm | Длина поверхности контакта (L2) | 10 mm |
| Диаметр изоляции (D2) | 3.5 mm | Толщина изоляции (S2) | 0.25 mm |
| L1 в мм | 16.00 mm | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 16 |
| Толщина металлической втулки (S1) | 0.15 mm | Длина зачистки изоляции | 12 mm |
| Поперечное сечение соединяемого провода | 1.5 mm ² | Цветовой код | DIN |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Чертеж

