


**H0,5/14 OR SP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- Связка кабельных наконечников на бобине (5 000 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

**Основные данные для заказа**

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, оранжевый |
| Заказ №    | <a href="#">1476230000</a>                                |
| Тип        | H0,5/14 OR SP   |
| GTIN (EAN) | 4050118283174   |
| Кол.       | 100 Штука   |

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS                  | Соответствовать         |
| UL File Number Search | <a href="#">Сайт UL</a> |
| Сертификат № (UR)     | E354986                 |

## Размеры и массы

|             |        |
|-------------|--------|
| Масса нетто | 0.02 g |
|-------------|--------|

## Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

## Технические данные

|                   |  |            |             |
|-------------------|--|------------|-------------|
| Описание артикула | Кабельный наконечник с изоляцией, цвет оранжевый | Исполнение | Стандартный |
|-------------------|--|------------|-------------|

## Кабельные наконечники

|   |                     |   |             |
|---|---------------------|---|-------------|
| Диаметр поверхности контакта (D1)       | 1 mm                | Длина поверхности контакта (L2)                     | 8 mm        |
| Диаметр изоляции (D2)                   | 2.6 mm              | Толщина изоляции (S2)                               | 0.25 mm     |
| L1 в мм                                 | 14.00 mm            | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 20      |
| Толщина металлической втулки (S1)       | 0.15 mm             | Длина зачистки изоляции                             | 10 mm       |
| Поперечное сечение соединяемого провода | 0.5 mm <sup>2</sup> | Цветовой код  | Weidmueller |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

Чертеж

