

**Заказы только по
запросу**



- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

Основные данные для заказа

Версия	Automatic stripper and crimper
Заказ №	1476920000
Тип	CA 100 - 2.5
GTIN (EAN)	4050118283754
Кол.	1 Штука



CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	420 mm	Глубина (дюймов)	16.5354 inch
Высота	425 mm	Высота (в дюймах)	16.7323 inch
Ширина	470 mm	Ширина (в дюймах)	18.5039 inch
Масса нетто	38000 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1




Автоматы для снятия изоляции и обжима проводов

Диапазон проводников для снятия изоляции	0,34–4 mm ² (~AWG 22–12)	Привод	Электропневматический
Продолжительность цикла	ок. 1,5 с	Обжим	Quadrocrimp
Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	4 mm ²	Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	0.34 mm ²
Длина обжима	6/8/10/12 mm	Расходные материалы	поставляемые россыпью кабельные наконечники, с изоляцией
Длина кабельного наконечника	12/14/16/18 mm	Подключение скатого воздуха	5 бар
Электрическое подключение	100-240 V / 50/65 Hz		

Классификации

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Изображения





CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности / запасные части



- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

Основные данные для заказа

Тип	SOT 1,0 CA 100-2.5	Версия
Заказ №	1477050000	Автоматические машины, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118283877	
Кол.	1 ST	
Тип	SOT 2,5 CA 100-2.5	Версия
Заказ №	1477040000	Автоматические машины, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118283860	
Кол.	1 ST	
Тип	URS 0.34 CA 100-2.5	Версия
Заказ №	1550340000	Автоматические машины, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118357110	
Кол.	1 ST	
Тип	URS 4.0 CA 100-2.5	Версия
Заказ №	1550250000	Автоматические машины, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118356946	
Кол.	1 ST	
Тип	HUEABA 0,75 CA 100-2.5	Версия
Заказ №	1476900000	Аксессуар, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118283655	
Кол.	1 ST	
Тип	HUEABA 0,5 CA 100-2.5	Версия
Заказ №	1476850000	Аксессуар, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118283709	
Кол.	1 ST	
Тип	HUEABA 1,0 CA 100-2.5	Версия
Заказ №	1476870000	Аксессуар, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118283723	
Кол.	1 ST	
Тип	HUEABA 1,5 CA 100-2.5	Версия
Заказ №	1476880000	Аксессуар, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118283587	
Кол.	1 ST	
Тип	HUEABA 2,5 CA 100-2.5	Версия
Заказ №	1476890000	Аксессуар, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118283747	
Кол.	1 ST	
Тип	LIFI 1,0 CA 100-2.5	Версия
Заказ №	1550370000	Автоматические машины, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118356878	
Кол.	1 ST	

Аксессуары

Тип	LIFI 2.5 CA 100-2.5	Версия
Заказ №	1550350000	Автоматические машины, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118356861	
Кол.	1 ST	
Тип	AIMESA V	Версия
Заказ №	9050180000	Аксессуар, Ножевой блок
GTIN (EAN)	4008190343378	
Кол.	1 ST	