

KSPMH M63 SSC

Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	KSPMH (заглушка Cliptron, тип MH), Заглушка, прямой, M 63, 16 mm, Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Заказ №	1477950000
Тип	KSPMH M63 SSC
GTIN (EAN)	4050118285840
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2024-08-31T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	VPS M63-EX W

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Высота	21.5 mm	Высота (в дюймах)	0.8465 inch
Длина	22 mm	Длина (в дюймах)	0.8661 inch
Диаметр	63 mm	Толщина стенок, мин.	0.5 mm
Толщина стенок, макс.	15 mm	Масса нетто	604.56 g

Температуры

Рабочая температура	-60 °C...200 °C
---------------------	-----------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Номер сертификата кабельного ввода

Обозначение	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db	Номер сертификата кабельного ввода (ATEX)	SIRA 09ATEX1320X or CML 19ATEX1089X
Номер сертификата кабельного ввода (IECEX)	IECEX SIR 09.0131X or IECEX CML 19.0022X	Условия утверждения	ATEX, IECEX

Общие данные

Уплотнительное кольцо	Силикон	Момент затяжки	10 Nm
Силикон	Да	Наружный диаметр	68.5 mm
Температурный диапазон, макс..	200 °C	Температурный диапазон, мин.	-60 °C
Галогены	без содержания галогенов	Нормы	EN 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7
Ударопрочность	7 J ATEX-Версия	Вид защиты	IP66, IP68 (100 m / 168 h)
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)	Диаметр уплотнительного кольца	63.00 mm
Резьба (наружная)	M 63	Длина резьбы	16 mm
Глубина воды	100 m	Примечание: степень защиты	• Все метрические уплотняющие заглушки имеют шаг резьбы 1,5 мм. • При использовании в Ex nR KSPMH должно быть установлено с дополнительным уплотнением. • Для обеспечения указанного номинала IP, сквозное отверстие должно соответствовать требованиям EN 50262, Таблица 1, и следует обеспечить возможность закрепить уплотняющую заглушку необходимым образом. • Инструкции по эксплуатации приложены к каждой уплотняющей заглушке,

KSPMH M63 SSC

Технические данные

их следует изучить перед монтажом. Уплотняющие заглушки следует установить с соответствии со спецификацией в инструкции по эксплуатации. • После установки KSPMH, минимальное число ниток резьбы в зацеплении должно соответствовать стандарту EN/IEC 60079-1, Раздел 5.3. • При применении по NEC/CEC, следует обеспечить, чтобы внутренняя резьба соединительного устройства в которую вворачиваются уплотняющие заглушки имеет зацепление как минимум на 8 полных ниток. • Если уплотняющие заглушки KSPMH вставлены в неметаллические соединительные устройства Ex e, то они должны быть подключены к контуру заземления системы.

Класс защиты (UL)	Тип 4X		
Классификации			
ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1	27-14-44-35	ECLASS 10.0	27-14-44-25
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

KSPMH M63 SSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Латунные контргайки, никелированные



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	SKMU M63 MS	Версия
Заказ №	1737050000	SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, М 63, 6 mm, Латунь
GTIN (EAN)	4008190956523	никелированная
Кол.	25 ST	

Нейлоновая плоская прокладка – KSWN



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	KSWN M63	Версия
Заказ №	1076660000	KSWN (плоская прокладка — нейлоновая), Уплотнительное кольцо,
GTIN (EAN)	4032248838707	М 63, Нейлон 6
Кол.	25 ST	