

MAVO-CROSS-KEY-DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжатые провода, в соответствующих соединительных коробках, могут быть закреплены методом непосредственной вставки или с помощью винтовых соединений. Weidmüller предлагает широкий спектр инструментов для затяжки.

Основные данные для заказа

Версия	Univeral key
Заказ №	1480170000
Тип	MAVO-CROSS-KEY-DUO
GTIN (EAN)	4050118288483
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2022-03-30T00:00:00+02:00

MAVO-CROSS-KEY-DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	28 mm	Высота (в дюймах)	1.1024 inch
Ширина	158 mm	Ширина (в дюймах)	6.2205 inch
Масса нетто	85 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Технические данные

Описание артикула	Универсальный ключ для электрошкафа (мини)	Исполнение	универсальное применение
-------------------	--	------------	--------------------------

Классификации

ETIM 6.0	EC000175	ETIM 7.0	EC000175
ETIM 8.0	EC000175	ETIM 9.0	EC000175
ETIM 10.0	EC000175	ECLASS 9.0	27-40-06-38
ECLASS 9.1	21-04-90-57	ECLASS 10.0	27-40-06-38
ECLASS 11.0	27-40-06-38	ECLASS 12.0	27-40-06-38
ECLASS 13.0	27-40-06-38	ECLASS 14.0	27-40-06-38
ECLASS 15.0	27-40-06-38		

Изображения

Пример использования



Пример использования



Пример использования



Пример использования

