Справочный листок технических дан-

CMA-31-75-5A-2,5VA-1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com














Вставные токовые трансформаторы

Вставные токовые трансформаторы используются в областях, где необходимо измерять и обрабатывать высокие значения тока до 5000 А. Наши вставные токовые трансформаторы подают вторичный ток 1 А или 5 А. Weidmüller также предлагает компактные токовые трансформаторы пониженной мощности для преобразования токов до 600 А в напряжения до 333 мВ.

Основные данные для заказа

Версия	Первичный ток: 75 А, Вторичный ток, макс.: 5 А,	
	Нагрузка: 2.5 VA, Класс точности: 1, трансфор-	
	матор тока закрытого типа	
Заказ №	<u>1482040000</u>	
Тип	CMA-31-75-5A-2,5VA-1	
GTIN (EAN)	4050118291087	
Кол.	1 Штука	
Производитель	MBS AG	

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Глубина	52 mm	Глубина (дюймов)	2.0472 inch	
Высота	80.9 mm	Высота (в дюймах)	3.185 inch	
Ширина	60 mm	Ширина (в дюймах)	2.3622 inch	
М асса нетто	295 g			
Гемпературы				
Температура хранения	-25 °C70 °C	Рабочая температура	-5 °C50 °C	
Экологическое соответствие	изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%			
Размеры проводов под напря	тжением			
-	_		05.70	
Тип провода	Только изолированный провод	Провод круглого сечения	25.70 mm	
Рейка	20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm	Место установки	Использование внутрі помещений	
Технические характеристик	1		,	
Вид защиты	IP20	Класс изоляции	E	
Номинальный непрерывный тепловой ток Ітепловой		Номинальная частота	50 Hz	
Электрические характерист	ики		,	
	4	D •	0.54	
Класс точности	1	Вторичный ток	05 A	
Нагрузка	2.5 VA	Первичный ток	75 A	
Соответствие стандартам по	изоляции	_		
Стандартный	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Класс точности	1	
Классификации				
ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048	
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048	
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02	
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02	
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02	
FOL A CC 4 O O	27-21-09-02	ECLASS 14.0	27-21-09-02	
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-21-09-02	LOLAGO 14.0	27 21 00 02	

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

CMA-31-75-5A-2,5VA-1





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения







Справочный листок технических данных

CMA-31-75-5A-2,5VA-1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

4

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Вставной токовый трансформатор - ValueLine



Вставные токовые трансформаторы Вставные токовые трансформаторы используются в

Основные данные для заказа

Тип CMA-31-41-SNAP-ON Версия

Заказ № 2723380000 GTIN (EAN) 4050118810622

областях, где необходимо измерять и обрабатывать высокие значения тока до 5000 А. Наши вставные токовые трансформаторы подают вторичный ток 1 A или 5 A. Weidmüller также предлагает компактные токовые трансформаторы пониженной мощности для преобразования токов до 600 А в напряжения до 333 мВ.