

**СМА-31-250-5А-5ВА-0,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



**Вставные токовые трансформаторы**

Вставные токовые трансформаторы используются в областях, где необходимо измерять и обрабатывать высокие значения тока до 5000 А. Наши вставные токовые трансформаторы подают вторичный ток 1 А или 5 А. Weidmüller также предлагает компактные токовые трансформаторы пониженной мощности для преобразования токов до 600 А в напряжения до 333 мВ.

**Основные данные для заказа**

Версия	Первичный ток: 250 А, Вторичный ток, макс.: 5 А, Нагрузка: 5 ВА, Класс точности: 0,5, трансформатор тока закрытого типа
Заказ №	<a href="#">1482050000</a>
Тип	СМА-31-250-5А-5ВА-0,5
GTIN (EAN)	4050118291094
Кол.	1 Штука
Производитель	MBS AG

**CMA-31-250-5A-5VA-0,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	52 mm	Глубина (дюймов)	2.0472 inch
Высота	80.9 mm	Высота (в дюймах)	3.185 inch
Ширина	60 mm	Ширина (в дюймах)	2.3622 inch
Масса нетто	315 g		

**Температуры**

Температура хранения -25 °C...70 °C Рабочая температура -5 °C...50 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Размеры проводов под напряжением**

Тип провода	Только изолированный провод	Провод круглого сечения	25.70 mm
Рейка	20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm	Место установки	Использование внутри помещений

**Технические характеристики**

Класс изоляции	E	Номинальный непрерывный тепловой ток (тепловой)	1,2 x Iном.
Номинальная частота	50 Hz		

**Электрические характеристики**

Класс точности	0,5	Вторичный ток	0...5 A
Нагрузка	5 VA	Первичный ток	250 A


**Соответствие стандартам по изоляции**

Стандартный IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012 Класс точности 0,5

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

**Изображения**



**CMA-31-250-5A-5VA-0,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Вставной токовый трансформатор - ValueLine



#### Вставные токовые трансформаторы

Вставные токовые трансформаторы используются в областях, где необходимо измерять и обрабатывать высокие значения тока до 5000 А. Наши вставные токовые трансформаторы подают вторичный ток 1 А или 5 А. Weidmüller также предлагает компактные токовые трансформаторы пониженной мощности для преобразования токов до 600 А в напряжения до 333 мВ.

### Основные данные для заказа

Тип	CMA-31-41-SNAP-ON	Версия	
Заказ №	<a href="#">2723380000</a>		
GTIN (EAN)	4050118810622		
Кол.	1 ST		