

# Справочный листок технических данных

## IE-BI-USB-3.0-A

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

### Основные данные для заказа

Версия	Матрица USB, Розеточная вставка, тип А
Заказ №	<a href="#">1487920000</a>
Тип	IE-BI-USB-3.0-A
GTIN (EAN)	4050118298208
Кол.	1 Штука

# Справочный листок технических данных

Weidmüller 

## IE-BI-USB-3.0-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<a href="#">Сайт UL</a>
Сертификат № (cULus)	E471884

### Размеры и массы

Масса нетто	1 g
-------------	-----

### Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа	Влажность	0...93 % отн. влажность

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие данные

Вид изделия	Матрица USB	Вид защиты	IP67, с корпусом
-------------	-------------	------------	------------------

### Общие данные

Соединение 1	USB A	Соединение 2	USB A
Описание артикула	Розеточная вставка, тип A	Монтаж	Тип А
Цветовой код	черный	Влажность	0...93 % отн. влажность
Основной материал корпуса	PC UL 94 VO	Экранирование	Сплошной корпус 360°
Вид защиты	IP67, с корпусом	Циклы коммутации	≥ 1500

### Общие стандарты

Сертификат № (DNV)	TAA000022B	Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-107
Сертификат № (cULus)	E471884		

### Электрические свойства

Сопротивление контакта	≤ 30 mΩ	Электрическая прочность, контакт / экран	≥ 500 V DC
Сопротивление изоляции	≥ 1000 MΩ	Допустимая токовая нагрузка (до 90 °C)	3 A

### Важное примечание


Сведения об изделии	USB-вставки для FrontCom®
---------------------	---------------------------

### Классификации

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

## Изображения

### Габаритный чертеж



## Аксессуары

### Плоский кабельный наконечник, розеточная часть



Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

#### Основные данные для заказа

Тип	LIF 1,5F288 R	Версия
Заказ №	<a href="#">9200520000</a>	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248410361	соединитель,1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,красный
Кол.	100 ST	