ESG 9/17 K MC NE OR

Weidmüller **₹**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Версия	ESG, Маркировочные элементы для устройств х 17 mm, PA 66, Цветовой код: оранжевый, само- клеящийся
Заказ №	<u>1490750000</u>
Тип	ESG 9/17 K MC NE OR
GTIN (EAN)	4050118300284
Кол.	200 Штука

Справочный листок технических данных

0.43 g

ESG 9/17 K MC NE OR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

^-		1		
Lе	DT	100	ик	аты

ROHS	Соответствовать	Соответствовать		
Размеры и массы				
Глубина	0.8 mm	Глубина (дюймов)	0.0315 inch	
Высота	9 mm	Высота (в дюймах)	0.3543 inch	
Ширина	17 mm	Ширина (в дюймах)	0.6693 inch	

Температуры

Масса нетто

Температурный диапазон вставки -40...60 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%	
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.003 kg CO2 eq.

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Клей	Клейкая лента, двусторонняя
Количество на лист	40
Исполнение	самоклеящийся
Ширина	17 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Температурный диапазон, макс	0° ℃
Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цветовой код	оранжевый
Галогены	Нет
Основной материал	PA 66
Напечатанные символы	без
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки MultiCard
совместимый принтер	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2
Количество маркировочных элементов	1 MultiCard = Device markers
на комбинацию	
Температурный диапазон вставки	-4060 °C
Установка / Изготовитель	Самоклеющийся

Классификации

EC001288	ETIM 7.0	EC001288
EC001288	ETIM 9.0	EC001288
EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
27-28-11-04		
	EC001288 EC001288 27-40-06-29 27-28-11-04 27-28-11-04	EC001288 ETIM 9.0 EC001288 ECLASS 9.0 27-40-06-29 ECLASS 10.0 27-28-11-04 ECLASS 12.0 27-28-11-04 ECLASS 14.0

2 Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



ESG 9/17 K MC NE OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

