

KQIG-M5/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изолированный вилочный кабельный разъем из ПВХ
или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Заказ №	1491280000
Тип	KQIG-M5/-6
GTIN (EAN)	4050118301311
Кол.	100 Штука

KQIG-M5/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	1.8 g
-------------	-------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%


Соединители

<table border="1"> <tr> <td>Поперечное сечение соединительного провода, макс.</td> <td>6 mm²</td> </tr> <tr> <td>Поперечное сечение соединяемого провода</td> <td>6 mm²</td> </tr> <tr> <td>Материал / пластик</td> <td>PC</td> </tr> <tr> <td>Идентификационный цвет</td> <td>желтый</td> </tr> <tr> <td>Наружный диаметр вала (d3)</td> <td>10 mm</td> </tr> <tr> <td>Внутренний диаметр фланца (d2)</td> <td>5.3 mm</td> </tr> </table>	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	6 mm ²	Поперечное сечение соединяемого провода	6 mm ²	Материал / пластик	PC	Идентификационный цвет	желтый	Наружный диаметр вала (d3)	10 mm	Внутренний диаметр фланца (d2)	5.3 mm	<table border="1"> <tr> <td>Поперечное сечение соединительного провода, мин.</td> <td>4 mm²</td> </tr> <tr> <td>Изоляция</td> <td>имеется</td> </tr> <tr> <td>Отверстие</td> <td>C 5</td> </tr> <tr> <td>Внутренний диаметр вала (d1)</td> <td>3.6 mm</td> </tr> <tr> <td>Длина соединения (l)</td> <td>22 mm</td> </tr> <tr> <td>Внутренний диаметр манжеты (d4)</td> <td>6.4 mm</td> </tr> </table>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	4 mm ²	Изоляция	имеется	Отверстие	C 5	Внутренний диаметр вала (d1)	3.6 mm	Длина соединения (l)	22 mm	Внутренний диаметр манжеты (d4)	6.4 mm
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	6 mm ²																								
Поперечное сечение соединяемого провода	6 mm ²																								
Материал / пластик	PC																								
Идентификационный цвет	желтый																								
Наружный диаметр вала (d3)	10 mm																								
Внутренний диаметр фланца (d2)	5.3 mm																								
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	4 mm ²																								
Изоляция	имеется																								
Отверстие	C 5																								
Внутренний диаметр вала (d1)	3.6 mm																								
Длина соединения (l)	22 mm																								
Внутренний диаметр манжеты (d4)	6.4 mm																								

Классификации

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Изображения



KQIG-M5/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	9006120000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm ² , 6mm ² , Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6 G	Версия
Заказ №	9202850000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4032248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm ² , 6mm ² , Овальный
Кол.	1 ST	обжим, Параллельный обжим