Справочный листок технических данных

VPLI/4,0-6,0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изолированный кабельный разъем ПВХ или РС/РА

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник,Изолированный кабель- ный соединитель,6 mm²,4 mm² - 6 mm²,желтый
Заказ №	<u>1491480000</u>
Тип	VPLI/4,0-6,0
GTIN (EAN)	4050118301359
Кол.	100 Штука

Справочный листок технических данных

1.39 g

VPLI/4,0-6,0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Ce	ртис	рик	аты
----	------	-----	-----

Масса нетто

ROHS	Соответствовать
Размеры и массы	

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Соединители

Поперечное сечение соединительного 6 mm ² провода, макс.		Поперечное сечение соединительного 4 mm ² провода, мин.	
Поперечное сечение соединяемог провода	o 6 mm²	Изоляция	полная изоляция
Материал / пластик	PA	 Длина 1 (I1)	21.2 mm
Идентификационный цвет	желтый	Внутренний диаметр вала (d1)	3.6 mm
Длина 2 (I2)	7 mm	Внутренний диаметр манжеты (d4)	5.4 mm

Классификации

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-12
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-12
ECLASS 11.0	27-40-02-12	ECLASS 12.0	27-40-02-12
ECLASS 13.0	27-40-02-12	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

VPLI/4,0-6,0

Справочный листок технических данных

VPLI/4,0-6,0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools

Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	9006120000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm², 6mm², Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6 G	Версия
Тип Заказ №	CTI 6 G 9202850000	Версия Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
		·