


VSRI/0,1-0,5



Изолированный кабельный разъем ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,0.14 mm ² - 0.5 mm ² ,желтый
Заказ №	1491490000
Тип	VSRI/0,1-0,5
GTIN (EAN)	4050118301533
Кол.	50 Штука

VSRI/0,1-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	0.52 g
-------------	--------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
-----------------------------	------------------------------

REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%
------------	-----------------------

Соединители

Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0.5 mm ²
---	---------------------

Изоляция	полная изоляция
----------	-----------------

Длина 1 (l1)	24.5 mm
--------------	---------

Внутренний диаметр вала (d1)	1.4 mm
------------------------------	--------

Внутренний диаметр манжеты (d4)	3.1 mm
---------------------------------	--------

Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.14 mm ²
--	----------------------

Материал / пластик	Полиолефин
--------------------	------------

Идентификационный цвет	желтый
------------------------	--------

Длина 2 (l2)	11.5 mm
--------------	---------

Классификации

ETIM 8.0	EC001059
----------	----------

ETIM 10.0	EC001059
-----------	----------

ECLASS 15.0	27-40-02-12
-------------	-------------

ETIM 9.0	EC001059
----------	----------

ECLASS 14.0	27-40-02-12
-------------	-------------

VSRI/0,1-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

