

## VSRI/0,5-1,0


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Изолированный кабельный разъем ПВХ или РС/РА

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

### Основные данные для заказа

|            |                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия     | Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , красный |
| Заказ №    | <a href="#">1491510000</a>                                                                                   |
| Тип        | VSRI/0,5-1,0                                                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4050118300963                                                                                                |
| Кол.       | 50 Штука                                                                                                     |

## Технические данные

### Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

### Размеры и массы

|             |       |
|-------------|-------|
| Масса нетто | 1.1 g |
|-------------|-------|

### Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

### Соединители

| Поперечное сечение соединительного 1 mm <sup>2</sup><br>провода, макс. |                 | Поперечное сечение соединительного 0.5 mm <sup>2</sup><br>провода, мин. |            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Изоляция                                                               | полная изоляция | Материал / пластик                                                      | Полиэтилен |
| Длина 1 (l1)                                                           | 36 mm           | Идентификационный цвет                                                  | красный    |
| Внутренний диаметр вала (d1)                                           | 1.7 mm          | Длина 2 (l2)                                                            | 15 mm      |
| Внутренний диаметр манжеты (d4)                                        | 4.4 mm          |                                                                         |            |

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 |             |             |

Изображения

