


**VSRI/1,5-2,5**



Изолированный кабельный разъем ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

**Основные данные для заказа**

Версия	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , синий
Заказ №	<a href="#">1491520000</a>
Тип	VSRI/1,5-2,5
GTIN (EAN)	4050118301496
Кол.	50 Штука

## VSRI/1,5-2,5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Масса нетто	1.36 g
-------------	--------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Соединители

Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2.5 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1.5 mm <sup>2</sup>
Изоляция	полная изоляция	Материал / пластик	Полиэтилен
Длина 1 (I1)	36 mm	Идентификационный цвет	синий
Внутренний диаметр вала (d1)	2.3 mm	Длина 2 (I2)	15 mm
Внутренний диаметр манжеты (d4)	5.2 mm		

### Классификации

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

**VSRI/1,5-2,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

