

VSRI/4,0-6,0


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изолированный кабельный разъем ПВХ или РС/РА

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4 mm ² - 6 mm ² , желтый
Заказ №	1491530000
Тип	VSRI/4,0-6,0
GTIN (EAN)	4050118301724
Кол.	20 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	2.02 g
-------------	--------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Соединители

Поперечное сечение соединительного 6 mm ² провода, макс.		Поперечное сечение соединительного 4 mm ² провода, мин.	
Изоляция	полная изоляция	Материал / пластик	Полиэтилен
Длина 1 (l1)	41 mm	Идентификационный цвет	желтый
Внутренний диаметр вала (d1)	3.6 mm	Длина 2 (l2)	15 mm
Внутренний диаметр манжеты (d4)	6.5 mm		

Классификации

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

VSRI/4,0-6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

