

## VSTI/0,1-0,5



Полностью изолированный соединительный разъем  
изготовлен из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки

### Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник,Изолированный кабель- ный соединитель,0.5 mm <sup>2</sup> ,0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup> ,желтый
Заказ №	<a href="#">1491540000</a>
Тип	VSTI/0,1-0,5
GTIN (EAN)	4050118301649
Кол.	100 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2026-03-31T00:00:00+02:00

**VSTI/0,1-0,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Масса нетто	0.36 g
-------------	--------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Соединители

<table border="1"> <tr> <td>Поперечное сечение соединительного провода, макс.</td> <td>0.5 mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Поперечное сечение соединяемого провода</td> <td>0.5 mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Материал / пластик</td> <td>PA</td> </tr> <tr> <td>Идентификационный цвет</td> <td>желтый</td> </tr> <tr> <td>Длина 2 (l2)</td> <td>12 mm</td> </tr> </table>	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0.5 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединяемого провода	0.5 mm <sup>2</sup>	Материал / пластик	PA	Идентификационный цвет	желтый	Длина 2 (l2)	12 mm	<table border="1"> <tr> <td>Поперечное сечение соединительного провода, мин.</td> <td>0.1 mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Изоляция</td> <td>полная изоляция</td> </tr> <tr> <td>Длина 1 (l1)</td> <td>20 mm</td> </tr> <tr> <td>Внутренний диаметр вала (d1)</td> <td>1.2 mm</td> </tr> <tr> <td>Внутренний диаметр манжеты (d4)</td> <td>2 mm</td> </tr> </table>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.1 mm <sup>2</sup>	Изоляция	полная изоляция	Длина 1 (l1)	20 mm	Внутренний диаметр вала (d1)	1.2 mm	Внутренний диаметр манжеты (d4)	2 mm
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0.5 mm <sup>2</sup>																				
Поперечное сечение соединяемого провода	0.5 mm <sup>2</sup>																				
Материал / пластик	PA																				
Идентификационный цвет	желтый																				
Длина 2 (l2)	12 mm																				
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.1 mm <sup>2</sup>																				
Изоляция	полная изоляция																				
Длина 1 (l1)	20 mm																				
Внутренний диаметр вала (d1)	1.2 mm																				
Внутренний диаметр манжеты (d4)	2 mm																				

### Классификации

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

**VSTI/0,1-0,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## VSTI/0,1-0,5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

### Основные данные для заказа

Тип	HTI 15	Версия
Заказ №	<a href="#">9014400000</a>	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4008190159412	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Двойной
Кол.	1 ST	обжим
Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	<a href="#">9006120000</a>	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6 G	Версия
Заказ №	<a href="#">9202850000</a>	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4032248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Овальный
Кол.	1 ST	обжим, Параллельный обжим