



Полностью изолированный соединительный разъем
изготовлен из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,красный
Заказ №	1491550000
Тип	VSTI/0,5-1,0
GTIN (EAN)	4050118301731
Кол.	100 Штука

Технические данные

Сертификаты

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	1.07 g
-------------	--------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%


Соединители

Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.5 mm ²
Поперечное сечение соединяемого провода	1 mm ²	Изоляция	полная изоляция
Материал / пластик	PC	Длина 1 (l1)	25 mm
Идентификационный цвет	красный	Внутренний диаметр вала (d1)	1.6 mm
Длина 2 (l2)	15 mm	Внутренний диаметр манжеты (d4)	4.1 mm

Классификации

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Изображения



Аксессуары

Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

Тип	HTI 15	Версия
Заказ №	9014400000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под изолированный кабельный наконечник, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Двойной обжим
GTIN (EAN)	4008190159412	
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	9006120000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, 0.5mm ² , 6mm ² , Овальный обжим, Двойной обжим
GTIN (EAN)	4008190044527	
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6 G	Версия
Заказ №	9202850000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под изолированный кабельный наконечник, 0.5mm ² , 6mm ² , Овальный обжим, Параллельный обжим
GTIN (EAN)	4032248517855	
Кол.	1 ST	